

Dual Monitorhalterung - Vertikal

Product ID: ARMDUALV



Mit dieser robusten und eleganten Dual-Monitorhalterung bringen Sie zwei Bildschirme entfernt von Ihrem Schreibtisch oder Tisch an. So sparen Sie Platz und steigern Ihre Produktivität. Dank ihrer Stahlkonstruktion lässt sich die Dual-Monitorhalterung einfach an Ihrem Schreibtisch oder Tisch befestigen und bietet zwei jeweils bis zu 27 Zoll großen, senkrecht übereinander angeordneten Monitoren sicheren Halt.



Konfigurieren Sie Ihre Bildschirme, um die Produktivität zu steigern

Die Dual-Monitorhalterung nimmt zwei Bildschirme, übereinander angeordnet, in einer vertikalen Konfiguration auf. Sie können die Höhe der Monitore nach Bedarf entlang der 700 mm langen Stange anpassen.

Mit der Dual-Monitorhalterung schaffen Sie mehr Komfort am Arbeitsplatz und reduzieren die Belastung auf Nacken und Augen, da Sie beim Vergleich von Dateien oder bei der Überprüfung von Referenzmaterialien auf Ihren Bildschirmen nicht mehr von links nach rechts blicken müssen. Er ist perfekt geeignet für Webdesign, Coding, die Erstellung und Überprüfung von Dateien sowie viele weitere Anwendungen. Die Monitorhalterung spart wertvollen Platz auf Ihrem Schreibtisch und schafft einen aufgeräumten Arbeitsplatz, eine willkommene Ergänzung in vielen Unternehmen und Büros von Gesundheits- und Finanzeinrichtungen.

Bringen Sie Ihre Bildschirme in die ideale Position

Mit einem Neigungswinkel von + 45°/- 45° und einem Schwenkbereich von + 45°/- 45° ermöglicht die Monitorhalterung die leichtgängige und mühelose Einstellung und erleichtert Ihnen so, den perfekten Sichtwinkel mit geringen Blendeffekten zu finden. Dank vollständiger 360°-Drehung bietet sie Ihnen flexible Betrachtungsoptionen.

Robuste Stahlkonstruktion

Die Monitorhalterung aus massivem Stahl gibt Ihren zwei Monitoren sicheren Halt, bietet dauerhafte Stabilität und schützt so Ihre Investition. Die Dual-Monitorhalterung kann zwei jeweils 13 Zoll bis 27 Zoll große und bis zu 10 kg schwere Bildschirme tragen. Die pulverbeschichtete Oberfläche ist unempfindlich gegenüber Kratzern.

Einfache Installation

Die Dual-Monitorhalterung erleichtert die Befestigung Ihrer VESA-kompatiblen Bildschirme oberhalb Ihres Schreibtisches, Tisches oder anderer Flächen mittels der mitgelieferten Schreibtisch- oder Kabeldurchführungsklemme. Zur einfacheren Befestigung bietet die VESA-Halterung Aussparungen zur Montage der Befestigungsschraube vorab, sodass Sie anschließend den Monitor in Position schieben und die Schraube festziehen können. Die Monitorhalterung verfügt zudem über Kabelklammern, mit denen Sie Ihre Kabel unsichtbar aufbewahren können und so jegliches Durcheinander an Ihrem Arbeitsplatz vermeiden.

Die ARMDUALV wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ordnen Sie Ihre Bildschirme übereinander an, ideal für Webdesign oder Coding
- Erhöhen Sie Ihren Komfort, wenn Sie an der Erstellung von Dateien oder dem Vergleich von Dokumenten an zwei Bildschirmen arbeiten
- Steigern Sie Ihre Produktivität im Büro, sowohl in Unternehmen als auch im Gesundheitswesen, Finanzsektor oder in der Immobilienwirtschaft
- Sparen Sie Platz in Ihrem Home Office

Features

- Sparen Sie Platz und erhöhen Sie den Komfort durch die vertikale Anordnung von zwei Monitoren
- Die Schreibtisch-Monitorhalterung trägt zwei jeweils bis zu 27 Zoll große und 10 kg schwere Bildschirme
- Massive Stahlkonstruktion
- Die Höhe der Monitore lässt sich entlang der 700 mm langen Stange anpassen
- Passen Sie den Winkel Ihres Bildschirms einfach mit einem Neigungswinkel von + 45°/- 45° und einem Schwenkbereich von +45°/-45° an
- Vollständige 360°-Drehung
- Einfache Installation (Schreibtisch- oder Kabeldurchführungsklemme) und integriertes Kabelmanagement

Hardware	Warranty	2 Years
	Anzahl der unterstützten Displays	2
	Montageoptionen	Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
	Orientierung	Vertical
	VESA-Lochmuster	75x75 mm 100x100 mm
	Wandmontierbar	Nein
Leistung	Displayrotation	360°
	Gewichtskapazität	22.1 lb [10 kg]
	Maximale Anzeigegröße	27in
	Minimale Bildschirmgröße	13"
	Neigung	+ 45° / - 45°
	Schwenkung/Drehung	+45°/-45°
	Stärke der Montageoberfläche	10 mm bis 88 mm
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Produktbreite	4.6 in [116 mm]
	Produktgewicht	7.5 lb [3.4 kg]
	Produkthöhe	35.4 in [900 mm]
	Produktlänge	4.7 in [120 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	9.4 lb [4.2 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - untere Stange 1 - obere Stange 1 - Tischklemme 1 - Kabeldurchführungsmanschette 2 - VESA-Monitorbefestigungen 1 - Stangenverbinder 2 - Kabelklammern 1 - Kappe 5 - Gummimatten 1 - Durchführungsplatte 1 - Sechskantschlüssel, 3 mm

- 1 - Sechskantschlüssel, 5 mm
- 1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
- 8 - Schrauben M4x12 mm
- 8 - Schrauben, M5 x 12 mm
- 8 - Unterlegscheiben
- 1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.