

Brazo de Soporte VESA Articulado de Pared para 2 Pantallas de 15 a 24 Pulgadas - de Acero

Product ID: ARMDUALWALL



Este soporte de pared para doble monitor ahorra espacio y permite crear una configuración de aspecto profesional multimonitor. Sus dos monitores se pueden mover a la vez para alinearlos. Solo tiene que extender el brazo para colocar sus monitores en la posición ideal o replegar el brazo hacia la pared cuando no se utilicen los monitores. Además, es posible inclinar, girar y rotar sus pantallas para situarlas en la posición óptima.

Montaje en pared de dos monitores, con ajuste simultáneo perfecto

Este soporte para montaje en pared de doble monitor facilita la configuración de dos monitores en un entorno de empresa, comercial o de oficina, como un centro médico o un centro financiero. Ambos monitores se instalan mediante un solo brazo y se pueden mover simultáneamente a la perfección, alineados en todo momento.

Mediante el uso del brazo de montaje puede extender la posición de sus monitores a hasta 585mm de la pared, para ajustarlos a la mejor visualización. El brazo también se repliega para que sus monitores queden a 165mm de la pared cuando no se utilicen, lo cual ofrece un aspecto profesional de perfil bajo.

Ajuste sus pantallas para una posición óptima de visualización

Cambie la posición y el ángulo de sus pantallas para una visualización ideal. Puede girar sus monitores a hasta 180° y rotarlos a hasta 360°, para colocarlos en posición horizontal o vertical. También puede inclinar sus monitores entre -15° a +15°, a fin de reducir los reflejos y ajustar los monitores a la posición más cómoda de visualización.

Fabricación en acero de servicio pesado

Gracias a su fabricación en acero, este soporte para montaje en pared de doble monitor tiene capacidad para dos monitores de 5kg de peso cada uno. Permite una configuración estable de monitores de hasta 24" de tamaño.

El soporte ARMDUALWALL está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Instale en una pared dos monitores, a fin de ahorrar espacio en entornos de oficinas financieras o del sector salud
- Cree una estación de trabajo con doble monitor y mesa para trabajar de pie
- Extienda el alcance visual de sus monitores al instalarlos en una pared, para compartir su contenido con los clientes
- Instale en una pared sus monitores de pantalla táctil, para facilitar su acceso a clientes y visitantes

Features

- Instale en una pared dos monitores de tamaño entre 15" a 24", a fin de ahorrar espacio
- Ajuste sus monitores simultáneamente, para mantener sus pantallas alineadas
- El brazo de montaje se extiende desde la pared a hasta 585mm o se repliega a 165mm de la pared, para un aspecto de perfil bajo
- Fabricación en acero de servicio pesado
- Se gira 180° para óptima visualización
- Incline su monitor entre -15° a +15° para reducir los reflejos y permitir una visualización que resulte más cómoda
- Rote sus monitores a hasta 360°, para visualización horizontal o vertical
- Capacidad de soportar 5kg de peso por monitor

Hardware	Warranty	5 Years
	Número de pantallas admitidas	2
	Opciones de Montaje	Montaje en pared
	Orientación	Horizontal
	Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm
Rendimiento	Capacidad de Carga	11.1 lb [5 kg]
	Extensión máxima del brazo	23 in [585 mm]
	Giro / Pivotación	180
	Inclinación	+ 15° / - 15°
	Rotación de la pantalla	360°
	Tamaño máximo de la pantalla	24in
	Tamaño mínimo de la pantalla	15in
Características Físicas	Altura del Producto	7.6 in [19.3 cm]
	Ancho del Producto	3 in [75 mm]
	Longitud del Producto	26.8 in [68 cm]
	Peso del Producto	7.1 lb [3.2 kg]
Información de la Caja	Altura de la Caja	4.8 in [12.2 cm]
	Ancho de la Caja	7.4 in [18.8 cm]
	Longitud de la Caja	28 in [71 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	9.6 lb [4.3 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - placa de pared 1 - brazos de montaje 1 - soportes VESA para monitor 1 - barra cruzada 1 - cubierta de barra cruzada 1 - Tornillos M4x12mm 1 - Tornillos M4x30mm 1 - Espaciadores 2 - llave hexagonal

- 2 - clips para gestión de cables
- 2 - pieza de retención para brazo de montaje
- 2 - pieza de retención para placa de pared
- 2 - Tornillos M8x16mm
- 3 - arandelas para brazo de montaje
- 3 - cubiertas para brazo de montaje
- 4 - nivel
- 4 - Tornillos M8x60mm
- 4 - anclajes para hormigón
- 8 - Arandelas
- 8 - cubiertas plásticas
- 8 - pieza de retención de barra cruzada
- 1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.