

Monitor Trennwand Wandhalterung - Mit MikroEinstellung

Product ID: ARMCBCLB



Mit dieser Monitorhalterung für Trennwände können Sie mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch schaffen. Sie können einen Monitor an eine Trennwand hängen, damit Sie Ihren Arbeitsbereich übersichtlich, komfortabel und produktiv gestalten können.

Hochleistungsstahl

Die Monitorhalterung aus Stahl mit Metalloberfläche bietet sicheren Halt für einen 17 bis 34 Zoll großen VESA-Monitor mit einem Maximalgewicht von 8 kg.

Mehr Platz auf dem Schreibtisch

Mit der Monitorhalterung für Trennwände können Sie auf Ihrer Arbeitsfläche Platz schaffen und die Kabel dank integriertem Kabelmanagement sortiert halten.

Einstellbar für die optimale Anzeige

Passen Sie die Bildschirmhöhe schnell an, indem Sie den Hebel ziehen, während Sie den Monitor auf die gewünschte Höhe schieben. Die Höhenverstellung mit bis zu 30,5 cm ist für eine Vielzahl von Benutzern geeignet.

Für eine individuelle Anzeige können Sie den Monitor um +/-10 Grad neigen und um +/-10 Grad schwenken. Die Monitorhalterung für Trennwände kann auch um +/-180 Grad gedreht werden, um sie im Quer- oder Hochformat zu positionieren.

Skalierbare Lösung

Passen Sie Ihren Arbeitsbereich an und hängen Sie mehrere Monitore mit mehreren Monitorhalterungen für Trennwände auf, um eine Workstation mit mehreren Monitoren zu erstellen. Dank der Mikroanpassung können Sie Ihre Monitore perfekt aufeinander ausrichten und gleichzeitig die Monitore für die ideale Betrachtungsposition einstellen.

Praktisch keine Montage erforderlich

Die Monitorhalterung für Trennwände lässt sich einfach montieren und kann bei den meisten Trennwänden mit einer Wandstärke von ca. 3,8 cm bis 8,8 cm eingesetzt werden. Sie wurde für Wandhöhen von 48 cm bis 76 cm über dem Schreibtisch optimiert.

Die ARMCBLB wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Maximieren Sie den Platz auf dem Schreibtisch in Arbeitsumgebungen mit Trennwänden
- Drehen Sie die Monitore auf Hochformat - ideal für Webdesign und Programmierung
- Hängen Sie mehrere Monitore an eine Trennwand, um eine Workstation mit mehreren Monitoren zu erstellen.

Features

- Maximieren Sie den Platz auf Ihrem Schreibtisch mit dieser Monitorhalterung für Trennwände für 17- bis 32-Zoll-Monitore.
- Robuste Stahlhalterungen bis zu 8 kg Tragkraft
- Höheneinstellungsbereich von bis zu ca. 30,5 cm sowie Kipp-, Schwenk- und Drehfunktion
- Hängen Sie mehrere Monitore auf, und richten Sie sie mit der Mikroanpassung aus.
- Die verstellbare Monitorhalterung für Trennwände ist mit den meisten Standard-Trennwänden kompatibel.

Hardware	Warranty	0 Years
	Anzahl der unterstützten Displays	1
	Gelenk	Nein
	Montageoptionen	Trennwand
	VESA-Lochmuster	75x75 mm 100x100 mm
	Wandmontierbar	Nein
Leistung	Displayrotation	+180° / -180°
	Fits Curved Display	Ja
	Fits UltraWide Displays	Ja
	Gewichtskapazität	17.7 lb [8 kg]
	Maximale Anzeigegröße	34"
	Neigung	+10° / -10°
	Schwenkung/Drehung	+10°/-10°
	Stärke der Montageoberfläche	1,5 Zoll (38 mm) bis 5,5 Zoll (139 mm)
Physische Eigenschaften	Farbe	Silber
	Gehäusetyp	Stahl und Kunststoff
	Produktbreite	136.000
	Produktgewicht	1600.000
	Produkthöhe	136.000
	Produktlänge	510.000
Verpackungsinformationen	Package Height	0.000
	Package Length	0.000
	Package Width	0.000
	Versandgewicht (Verpackung)	0 lb [0 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Halterung für Trennwand 1 - EVA-Schaumstoffunterlage 1 - Sechskantschlüssel 4 - Unterlegscheiben 4 - Abstandshalter 4 - Schrauben M4x12 mm 4 - Schrauben, M4 x 16 mm

4 - Schrauben, M5 x 12 mm

4 - Schrauben, M5 x 16 mm

1 - Benutzerhandbuch

Product appearance and specifications are subject to change without notice.