

## Support d'écran suspendu pour cloison avec réglage précis

Product ID: ARMCBCLB



Gagnez un précieux espace dans votre box de travail, grâce à ce support d'écran pour box. Il vous permet d'installer un écran sur la cloison de votre box pour optimiser l'organisation, le confort et la productivité dans votre espace de travail.

### Acier robuste

Le support d'écran pour box en acier doté d'une finition métallique prend en charge un écran VESA de 43 cm à 81 cm d'un poids maximum de 8 kg, en toute sécurité.

### Libérez de l'espace sur votre bureau

Le support d'écran pour cloison de box vous permet de libérer de la place dans votre espace de travail et de ranger les câbles grâce à une gestion intégrée.

## **Réglable pour un affichage idéal**

Réglez rapidement la hauteur de l'écran en tirant sur le levier tout en faisant glisser l'écran à la hauteur souhaitée. La hauteur de réglage jusqu'à 30 cm s'adapte à un large éventail d'utilisateurs.

Pour un affichage personnalisé, inclinez et faites pivoter votre écran de +/-10 degrés. Le support d'écran pour box pivote également de +/-180 degrés pour le positionnement en mode paysage ou portrait.

## **Solution évolutive**

Personnalisez votre zone de travail en fixant plusieurs écrans à l'aide de différents supports pour box, afin de créer un poste de travail à plusieurs écrans. La fonction de réglage précis vous permet d'aligner parfaitement vos écrans. Vous pouvez également les incliner pour une visualisation optimale.

## **Presque aucun assemblage**

Le support d'écran pour cloison de box est facile à installer. Il s'adapte à la plupart des box avec des cloisons mesurant entre 2,5 et 7,5 cm d'épaisseur. Il est optimisé pour les hauteurs de cloison comprises entre 48 cm et 76 cm au-dessus du bureau.

Le modèle ARMCBLB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Optimisez l'espace dans des environnements de travail organisés en box
- Faites pivoter les écrans en mode portrait : ce réglage est idéal pour la conception web et le codage
- Installez plusieurs écrans sur une cloison de box pour créer une station de travail à plusieurs écrans

### Features

- Optimisez votre espace de travail grâce à ce support d'écran pour box adapté aux écrans de 17 à 32 pouces
- Le support en acier robuste prend en charge un poids de 8 kg
- Plage de réglage de la hauteur de 30 cm maximum avec possibilité d'inclinaison et de rotation
- Suspendez plusieurs écrans et alignez-les grâce au réglage précis
- Le support d'écran pour box ajustable s'adapte à la plupart des cloisons de box standard

<b>Matériel</b>	Warranty	0 Years
	Bras articulé	Non
	Fixation sur le mur	Non
	Nombre d'écrans pris en charge	1
	Options de fixation	Cloison
	Trous de fixation VESA	75x75 mm 100x100 mm
<b>Performance</b>	Capacité de poids	17.7 lb [8 kg]
	Épaisseur de la surface de fixation	38 mm à 139 mm
	Inclinaison	+10° / -10°
	Rotatif/pivotant	+10 ° / -10 °
	Rotation de l'écran	+180° / -180°
	Taille maximale de l'écran	32in
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Argent
	Hauteur du produit	136.000
	Largeur du produit	136.000
	Longueur du produit	510.000
	Poids du produit	1600.000
	Type de boîtier	Acier et plastique
<b>Informations d'emballage</b>	Package Height	0.000
	Package Length	0.000
	Package Width	0.000
	Poids brut	0 lb [0 kg]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Support d'écran pour cloison 1 - Coussinet en mousse EVA 1 - Clé hexagonale 4 - Rondelles 4 - Entretoises 4 - Vis M4 x 12 mm 4 - Vis M4 x 16 mm

4 - Vis M5 x 12 mm

4 - Vis M5 x 16 mm

1 - Manuel d'utilisation

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.