

Cubicle monitorbeugel - met micro instelbaarheid

Product ID: ARMCBCLB



Maak waardevolle bureauruimte vrij in uw cubicle werkplek met deze cubicle monitor arm. Hiermee kunt u een scherm aan uw cubiclewand ophangen zodat uw werkplek meer georganiseerd, comfortabel en productief blijft.

Sterke stalen constructie

De cubicle monitor arm, gemaakt van staal met een metallic coating, ondersteunt veilig een 17" tot 34" VESA-montage scherm, met een maximumgewicht van 8 kg.

Maak bureauruimte vrij

De cubiclewand monitor arm helpt u ruimte op uw werkplek vrij te maken en houdt kabels netjes georganiseerd met het geïntegreerde kabelbeheer.

Verstelbaar voor de ideale kijkhoek

Stel uw schermhoogte snel in door aan de knop te trekken en het scherm dan in de gewenste hoogte te schuiven. Tot 12" in hoogte verstelbaar en dus geschikt voor vele verschillende gebruikers.

Voor een aangepaste kijkhoek kunt u uw scherm +/-10° kantelen en +/-10° draaien. De cubicle monitor arm roteert ook +/-180°, voor liggend of staand formaat.

Schaalbare oplossing

Pas uw werkplek aan door meerdere schermen op te hangen met behulp van diverse cubiclewand monitor armen om een werkstation met meerdere schermen te creëren. Met de microverstelfunctie kunt u uw schermen perfect op elkaar afstemmen. En zet uw schermen in de optimale kijkhoek.

Bijna geen montage

De cubiclewand monitor arm kan snel en gemakkelijk worden geïnstalleerd. De monitor arm is geschikt voor de meeste cubicles met een wanddikte van 3,8 tot 8,9 cm. Hij is geoptimaliseerd voor wandhoogtes van 48,2 tot 76,2 cm boven het bureau.

De ARMCBLB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Maximaliseer uw bureauimte in werkomgevingen met cubicles
- Draai de beeldschermen naar staand formaat, ideaal voor webdesign en programmeren
- Hang meerdere schermen aan een cubiclewand om een werkplek met meerdere schermen te creëren

Features

- Maximaliseer uw bureauimte met deze cubicle monitor arm voor schermen van 17 tot 32 inch
- Sterke stalen arm ondersteunt een gewicht tot 8 kg
- Tot 30 cm hoogteverstelling, plus kantelen, draaien en roteren
- Hang meerdere schermen op en lijn deze uit met microverstelling
- Verstelbare cubicle monitor arm is geschikt voor de meeste standaard cubiclewanden

Hardware	Warranty	0 Years
	Aantal ondersteunde schermen	1
	Montage-opties	Cubiclewand
	Scharnierend	Nee
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm
	Wandmonteerbaar	Nee
Prestaties	Dikte bevestigingsoppervlak	38 mm tot 139 mm
	Draagvermogen	17.7 lb [8 kg]
	Fits Curved Display	Ja
	Fits UltraWide Displays	Ja
	Kantelen	+10° / -10°
	Maximale schermgrootte	34"
	Schermmrotatie	+180° / -180°
	Zwenken / draaien	+10° / -10°
Fysieke eigenschappen	Breedte product	136.000
	Gewicht product	1600.000
	Hoogte product	136.000
	Kleur	Zilver
	Lengte product	510.000
	Type behuizing	Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	0.000
	Package Length	0.000
	Package Width	0.000
	Verzendgewicht (verpakt)	0 lb [0 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Cubicle-bevestiging 1 - EVA schuimmat 1 - Inbussleutel 4 - onderleggingen 4 - afstandsringen

4 - M4x12 mm schroeven

4 - M4x16 mm schroeven

4 - M5x12 mm schroeven

4 - M5x16 mm schroeven

1 - handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.