

Schreibtisch Monitorhalter - Heavy Duty Stahl

Product ID: ARMPIVOTV2



Sparen Sie wertvollen Platz auf Ihrem Schreibtisch und platzieren Sie Ihren Monitor in einer komfortableren Betrachtungsposition. Diese am Schreibtisch montierbare Monitorhalterung ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und ermöglicht das Abhängen von Monitoren bis zu einer Größe von 32 Zoll oberhalb Ihres Schreibtisches oder einer anderen Arbeitsfläche.



Sparen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch für komfortables Arbeiten

Räumen Sie Ihre Schreibtischfläche auf und gestalten Sie einen ergonomischen Arbeitsplatz. Diese einfache und doch robuste Monitor-Halterung kann 13 Zoll bis 32 Zoll große und bis zu 8 kg schwere Bildschirme tragen. Passen Sie die Position Ihres Bildschirms einfach durch Drehen, Neigen und Schwenken an und finden Sie so den perfekten Sichtwinkel. Zur Entlastung von Nacken und Augen können Sie zudem die Höhe Ihres Monitors entlang des vertikalen Pfostens auf Ihre gewünschte Position bis zu einer maximalen Höhenanpassung von 443 mm einstellen.

Robuste Stahlkonstruktion

Die Monitorhalterung aus massivem Stahl wurde für dauerhafte Leistungsfähigkeit gebaut. Die pulverbeschichtete Oberfläche ist unempfindlich gegenüber Kratzern.

Einfache Installation

Die am Schreibtisch montierbare Monitorhalterung erleichtert die Befestigung eines VESA-kompatiblen Bildschirms oberhalb Ihres Schreibtisches, Tisches oder anderer Flächen mittels der mitgelieferten Schreibtisch- oder Kabeldurchführungsklemme. Eine abnehmbare VESA-Platte ermöglicht die simple Befestigung Ihres Monitors, den Sie anschließend einfach auf die Halterung schieben. Die Monitorhalterung verfügt zudem über Kabelklammern, mit denen Sie Ihre Kabel unsichtbar aufbewahren können und so jegliches Durcheinander an Ihrem Arbeitsplatz vermeiden.

Die ARMPIVOTV2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosen technischen Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Schaffen Sie einen ergonomischeren Arbeitsplatz in Ihrem Büro oder Home Office
- Drehen Sie Ihren Bildschirm für Anwendungen wie Webdesign oder Coding von Querformat auf Hochformat

Features

- Die am Schreibtisch montierbare Monitorhalterung kann bis zu 32 Zoll große und 8 kg schwere Bildschirme tragen
- Abnehmbare VESA-Halterung erleichtert die Befestigung Ihres Monitors
- Unterstützt VESA-konforme Monitore: 75 x 75, 100 x 100
- Massive Stahlkonstruktion
- Höhenverstellbar bis zu 440 mm entlang des vertikalen Pfostens
- Einfache Installation (Schreibtisch- oder Kabeldurchführungsklemme)
- Kabelmanagement

Hardware	Warranty	2 Years
	Anzahl der unterstützten Displays	1
	Kabelmanagement	Ja
	Montageoptionen	Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
	VESA-Lochmuster	75x75 mm 100x100 mm
	Wandmontierbar	Nein
Leistung	Displayrotation	360°
	Gewichtskapazität	17.7 lb [8 kg]
	Höhenverstellung	Ja
	Maximale Anzeigegröße	32in
	Maximale Armlänge	3.5 in [88 mm]
	Maximale Höhe	17.4 in [443 mm]
	Minimale Bildschirmgröße	13"
	Neigung	+ 45° / - 45°
	Schwenkung/Drehung	180°
	Stärke der Montageoberfläche	Desk Clamp: Table Thickness 0.39 - 3.46 in. (10 - 88 mm) Grommet Clamp: Table Thickness 0.39 - 2.95 in. (10 - 75 mm) Table Hole for Grommet Mount: 0.41 - 1.96 in. (10.5 - 50 mm)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl und Kunststoff
	Produktbreite	4.5 in [114 mm]
	Produktgewicht	5.2 lb [2.4 kg]
	Produktgröße	5.8 in [148 mm]
	Produktlänge	21.6 in [548 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	6.8 lb [3.1 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - VESA-Monitorbefestigung 1 - VESA-Pfostenklemme 1 - Säule 3 - Pfostenschrauben 1 - Tischklemme

- 1 - Durchführungsplatte
- 1 - Kabeldurchführungsmanschette
- 1 - Kabelklammer
- 5 - Gummimatten
- 1 - Rändelschraube
- 1 - Sechskantschlüssel, 4 mm
- 1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
- 4 - Schrauben M4x12 mm
- 4 - Schrauben, M4 x 16 mm
- 4 - Schrauben, M5 x 12 mm
- 4 - Schrauben, M5 x 16 mm
- 4 - Abstandshalter
- 4 - Unterlegscheiben
- 1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.