

Dual Monitor Halterung mit eingebautem 2 Port USB und Audio Passthrough

Product ID: ARMSLIMDUO



Steigern Sie die Produktivität und setzen Sie wertvollen Platz frei mit diesem Dual Monitor-Arm ARMSLIMDUO. Zwei unabhängige Arme erleichtern die Verstellung Ihrer Dual Monitor-Konfiguration, und zwei USB-Passthrough-Anschlüsse und Headset-Anschlüsse bieten einfachen Zugang zu Anschlüssen.

Sorgen Sie für eine ergonomischere Dual Monitor-Konfiguration

Wenn Sie Ihre Displays an einem Dual Monitor-Arm oberhalb Ihres Schreibtisches montieren, können Sie Displayhöhe, Position und Blickwinkel ganz einfach verstellen und so für eine komfortablere und ergonomische Arbeitsumgebung sorgen. Zudem können Sie so wertvollen Arbeitsplatz zurückgewinnen, da Monitore nicht mehr auf dem Tisch stehen. Außerdem sorgt das Kabelführungssystem dafür, dass die Kabel aufgeräumt und außer Sicht sind.



Der Dual Monitor-Halter hält mit Leichtigkeit zwei 12- bis 30-Zoll-Monitore nebeneinander. Jeder Arm ist für bis zu 8,0 kg Traglast geeignet.

Integrierte USB-Passthrough-Ports und Audio-Anschlüsse

Der ARMSLIMDUO ermöglicht Zugriff auf zwei USB-Passthrough-Ports und zwei Audio-Anschlüsse unten an der Vorderseite. Die Ports ermöglichen die praktische Erweiterung der Ports am PC oder Laptop mithilfe der integrierten Kabel. So können Sie Mikrofon, Headset oder USB-Geräte anschließen, ohne sich beim Zugriff auf die Anschlüsse am Computer verrenken zu müssen. Auch sind die Kabel sauber weggeräumt, sodass der Arbeitsplatz produktiver und aufgeräumter ist.

Arme mit voller Bewegungsfreiheit durch Gelenke und federgestützte Höhenverstellung

Die Monitorarme zur Montage am Schreibtisch bieten eine große Bewegungsfreiheit um verschiedene Achsen. Sie können die Monitore neigen, schwenken und drehen, um den Blickwinkel an wechselnde Anforderungen anzupassen. Um längere Seiten oder Code-Blöcke ohne Blättern zu betrachten, ermöglichen die Arme auch den Wechsel zwischen Quer- und Hochformat für jeden Monitor.

Dank der federgestützten Höhenverstellung lassen sich die Monitore mühelos anheben oder absenken. Sie können auch die Spannung an Ihre eigenen Anforderungen anpassen.

Strapazierfähige Bauweise und einfache Konfiguration

Dank der strapazierfähigen Aluminium-Bauweise hält der ARMSLIMDUO sicher zwei Monitore mithilfe einer standardmäßige VESA-Befestigung. Mithilfe der C-Klemme können Sie ganz einfach den Dual Monitor-Armhalter am Schreibtisch befestigen. Dank des Schnelleinschubs lässt sich der Monitor ganz einfach befestigen.

Der ARMSLIMDUO wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Montieren Sie zwei Displays am Schreibtisch oder Tisch mit einer Vielzahl von Verstellmöglichkeiten
- Ideal für sehr belebte Arbeitsumgebungen wie Gesundheitswesen, Finanzsektor und Handel
- Positionieren Sie Displays voneinander entfernt oder Rücken an Rücken für Workstations mit mehreren Benutzern
- Drehen Sie Displays auf Hochformat für Webdesign und Codierung

Features

- Dual Monitor-Halter für zwei 12- bis 30-Zoll-Monitore nebeneinander
- Zwei unabhängige Arme mit voll bewegungsfähigen Gelenken und federgestützter Höhenverstellung
- Zwei USB-Passthrough-Ports und zwei 3,5-mm-Audio-Anschlüsse
- Für bis zu 8,0 kg Traglast pro Montagearm
- Widerstandsfähige Aluminiumbauweise
- Drehung von Querformat auf Hochformat
- 360° Drehung um die Stütze und am unteren Gelenk
- Integrierte 1,4 m lange Kabel für USB- und Audio-Passthrough-Anschlüsse
- Verborgene Kabelführung
- Montage auf einem Schreibtisch oder Tisch mithilfe einer C-Klemme
- VESA 75x75/100x100 ist für alle Monitore mit VESA-Montage geeignet
- VESA-Schnellfreigabe

Hardware	Warranty	2 Years
	Anzahl der unterstützten Displays	2
	Gelenk	Ja
	Montageoptionen	Tischklemme
	VESA-Lochmuster	75x75 mm 100x100 mm
Leistung	Displayrotation	360°
	Gewichtskapazität	17.7 lb [8 kg]
	Höhenverstellung	Ja
	Maximale Anzeigegröße	30in
	Maximale Armlänge	22.3 in [567.5 mm]
	Maximum Arm Span	44.7 in [1135 mm]
	Neigung	+90° / -65°
	Schwenken	180°
	Schwenkung/Drehung	135° um die Stütze 360° am unteren Gelenk
Stärke der Montageoberfläche	90 mm	
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Aluminium
	Produktgewicht	13.5 lb [6.1 kg]
Verpackungsinformationen	Package Height	5.6 in [14.3 cm]
	Package Length	31.6 in [80.3 cm]
	Package Width	9.7 in [24.6 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	17 lb [7.7 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Montagearm 2 - Schreibtischklappen (obere Halterung) 2 - Schreibtischklappen (untere Halterung) 2 - VESA-Monitorbefestigungen 8 - Schrauben M4x12 mm 8 - Schrauben M4x30 mm 8 - Kunststoffdistanzhalter 1 - M4-Inbusschlüssel

- 1 - M5-Inbusschlüssel
- 8 - Schrauben M6x12 mm
- 4 - Schrauben M8x12 mm
- 2 - Gummimatten
- 1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.