

## Braccio da Parete per Monitor con Singolo Perno

Product ID: ARMWALLS



Consente di montare a parete un monitor di computer o un televisore a schermo piatto per liberare spazio sulla scrivania o sul tavolo. Questa staffa per monitor con montaggio a parete è in grado di sorreggere un display a schermo piatto con dimensioni fino a 27" e di estendersi completamente fino a 195 mm per una regolazione versatile dello schermo. La possibilità di inclinarla e orientarla di +90°/-90° assicura la massima flessibilità di visione.

### **Consente di risparmiare spazio montando a parete un display a schermo piatto**

Con questa staffa per monitor è possibile risparmiare spazio sulla scrivania o sul piano di lavoro, in quanto consente di montare in tutta sicurezza su una parete un monitor di computer o un televisore LCD/LED di dimensioni comprese tra 13" e 27" e con un peso massimo di 15 kg. È la soluzione ideale per molte applicazioni diverse, ad esempio nel settore finanziario o sanitario e nelle sale riunioni aziendali, dove può essere comodo mostrare lo schermo ai pazienti, ai clienti o ad altri ospiti. La staffa per monitor con montaggio a parete è perfetta negli ambienti d'ufficio o negli spazi di lavoro che si trovano a ridosso di una parete.

## **Riposizionamento semplificato dello schermo**

L'estensione completa fino a 195 mm della staffa agevola l'orientamento dello schermo, che può così essere condiviso più comodamente con gli altri. Grazie al perno regolabile che garantisce un orientamento completo di  $+90^\circ/-90^\circ$ , lo schermo può essere rivolto a sinistra o destra con la massima facilità ed essere così condiviso per una visione estremamente flessibile. L'inclinazione agevole fino a  $+45^\circ/-45^\circ$  consente di regolare l'angolo di visuale verso l'alto o verso il basso per condividere il display quando si collabora con un gruppo di colleghi.

## **Installazione semplificata**

La staffa per monitor con montaggio a parete è realizzata in alluminio ed è provvista di una struttura con piastra a scorrimento che agevola le operazioni di installazione. La staffa per monitor è dotata di un morsetto per i cavi, che possono così essere tenuti ben nascosti in modo da evitare disordine nell'area di lavoro.

Il prodotto ARMWALLS è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Consente di liberare spazio sulla scrivania o su un tavolo in ambienti aziendali, commerciali, industriali o di ufficio
- Consente di condividere il monitor con i clienti per una collaborazione agevole nel settore sanitario, finanziario o immobiliare
- Consente di creare spazio negli uffici domestici

### Features

- Consente di montare un monitor o un televisore a schermo piatto su una parete per risparmiare spazio e dividerne facilmente la visione
- Sorregge un televisore o un monitor con dimensioni comprese tra 13" e 27" e con un peso fino a 15 kg
- Estensione completa della staffa: 195 mm
- Staffa articolabile con possibilità di orientamento di +90°/- 90° per la massima flessibilità di visione
- Si inclina agevolmente di +45°/- 45° per regolare verso l'alto o verso il basso l'angolo di visuale
- Installazione intuitiva grazie a una struttura con piastra da parete a scorrimento
- Supporta i monitor conformi al montaggio VESA: 75x75, 100x100
- Gestione cavi

<b>Hardware</b>	Warranty	5 Years
	Articolazione	No
	Gestione cavi	Sì
	Modello(i) di fori VESA	75x75 mm
		100x100 mm
	N. di display supportati	1
	Opzioni di montaggio	Montaggio a parete
<b>Prestazioni</b>	Capacità di carico	33.2 lb [15 kg]
	Dimensioni massime del display	34"
	Dimensioni minime display	13"
	Fits Curved Display	Sì
	Fits UltraWide Displays	Sì
	Inclinazione	+ 45° / - 45°
	Massima estensione del braccio	7.7 in [195 mm]
	Orientamento/rotazione	+90°/- 90°
	Regolazione dell'altezza	No
	Rotazione del display	0°
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	4.7 in [11.9 cm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	7.7 in [19.5 cm]
	Lunghezza prodotto	6.1 in [15.4 cm]
	Peso prodotto	17 oz [482 g]
	Tipo enclosure	Alluminio
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	2.4 in [60 mm]
	Package Length	5.9 in [15.1 cm]
	Package Width	9.5 in [24.1 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.7 lb [0.8 kg]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - staffa per display
		1 - piastra di montaggio
		1 - chiave a brugola da 2,5 mm

- 1 - chiave a brugola da 4 mm
- 1 - chiave a brugola da 5 mm
- 1 - vite di arresto
- 4 - viti M4x14 mm
- 4 - viti M5x14 mm
- 2 - Viti
- 2 - viti da parete
- 1 - Manuale di istruzioni

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.