

Support mural pour écran PC avec bras double pivot de 52 cm - Premium

Product ID: ARMWALLDSL



Libérez de l'espace grâce à ce bras d'écran à montage mural et profitez d'un angle de vue optimal grâce au long bras d'extension à double pivot. Son design haut de gamme garantit un mouvement fluide et sans effort et facilite le repositionnement de votre écran, vous permet de travailler confortablement ou de collaborer avec d'autres personnes. Sa finition argentée élégante vient parfaire votre décoration.

Le système de fixation murale est idéal pour les milieux professionnels, médicaux, financiers ou autres, dans lesquels vous pouvez partager votre écran ou pour les écrans interactifs en contact direct avec le client.

Régalez facilement le bras à double pivot

Le bras d'écran à montage mural se déplie sur 52 cm et dispose de trois points de pivotement, offrant ainsi une plus grande liberté de mouvement. Déplacez le bras à double pivot vers la gauche ou la droite pour modifier la position de l'écran. Il est également possible de régler la tension du pivot.

Conception durable et stable

Sa conception robuste en aluminium offre un support mural stable pour votre écran d'ordinateur ou votre téléviseur à écran plat jusqu'à 30 pouces. Il est idéal pour assurer la stabilité des écrans tactiles. Le support mural universel prend en charge les écrans compatibles avec les supports VESA (75 x 75, 100 x 100) et supporte jusqu'à 14 kg .

Ajustez votre angle de vue

Partagez votre écran en toute simplicité. Le support mural offre une inclinaison complète à +180 degrés/-180 degrés pour déplacer votre écran vers la gauche ou vers la droite. Il s'incline librement à +90/-15 degrés pour régler l'angle vers le haut ou vers le bas. Faites pivoter l'écran pour un affichage en mode paysage ou portrait.

Conception peu encombrante

Poussez le bras pivotant vers l'arrière pour que votre écran soit à seulement 129 mm du mur lorsqu'il n'est pas utilisé.

Assemblage sans outil

Les fixations coulissantes facilitent l'assemblage du support d'écran mural et permettent de gagner du temps lors de la configuration de plusieurs unités.

Le modèle ARMWALLDSLP est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Libérez de l'espace en entreprise, dans un service commercial, sur un site industriel ou dans un environnement de bureaux
- Partagez votre écran avec des clients ou des visiteurs dans des environnements de bureaux tels que les services de santé ou les institutions financières
- Fonctionne parfaitement dans les environnements sans bureau et dans les lieux publics

Features

- Fixez au mur un seul écran jusqu'à 30 pouces pour gagner de la place et le partager facilement
- Le long bras à double pivot se déplie sur 52 cm et dispose de trois points de pivotement pour un angle de vue flexible
- Un montage simple et sans outil grâce à des fixations coulissantes rapides
- Réglez l'angle de vue grâce à l'inclinaison horizontale de +180°/-180°, l'inclinaison verticale de +90°/-15° et la rotation
- La conception robuste et stable en aluminium permet la prise en charge d'écrans compatibles avec les supports VESA (75 x 75, 100 x 100) et supporte un poids maximal de 14 kg

Matériel	Warranty	5 Years
	Bras articulé	Non
	Gestion de câbles	Oui
	Nombre d'écrans pris en charge	1
	Options de fixation	Support mural
	Trous de fixation VESA	75x75 mm 100x100 mm
Performance	Capacité de poids	30.9 lb [14 kg]
	Extension maximale du bras	20.5 in [520 mm]
	Fits Curved Display	Oui
	Fits UltraWide Displays	Oui
	Inclinaison	+90° / -15°
	Panoramique	+180° / -180°
	Réglage de la hauteur	Non
	Rotatif/pivotant	+180°/-180° sur le mur 360° à l'épaule 360° au coude
	Rotation de l'écran	360°
	Taille maximale de l'écran	34"
Taille minimale de l'écran	13"	
Caractéristiques physiques	Couleur	Argent
	Hauteur du produit	4.8 in [122 mm]
	Largeur du produit	13.4 in [340 mm]
	Longueur du produit	12.8 in [325 mm]
	Poids du produit	119.4 oz [3382 g]
	Type de boîtier	Aluminium
Informations d'emballage	Package Height	3.9 in [100 mm]
	Package Length	13.4 in [340 mm]
	Package Width	9.4 in [240 mm]
	Poids brut	162.7 oz [4609 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Support mural

- 2 - Bras à pivot
- 1 - Bras d'écran
- 4 - Vis de serrage
- 1 - Clé hexagonale M3
- 2 - Prises murales
- 2 - Vis de montage
- 1 - Manuel d'utilisation

Product appearance and specifications are subject to change without notice.