

USB-C-Digital AV Multiport Adapter mit drahtloser Präsentationsfernbedienung

Product ID: BNDDKTCHVPRS



Dieses praktische Paket kombiniert und von StarTech.com mit einem Laserpointer. Sie können praktisch überall eine permanente oder temporäre Workstation einrichten und professionelle Präsentationen in jedem Meeting- oder Konferenzraum halten.

Schaffen Sie eine mobile Workstation

Mit diesem vielseitigen USB-C-Multiport-Adapter für Laptops können Sie bei Bedarf ganz einfach eine mobile Workstation schaffen. Er bietet HDMI- und VGA-Ports, sodass Sie mühelos einen 4K-HDMI-Monitor oder einen VGA-Monitor mit Standardauflösung anschließen können.

Die Installation geht schnell und einfach und bietet native Unterstützung in den meisten Betriebssystemen. Darüber hinaus verfügt der Adapter über einen Gigabit-Ethernet-Port und einen zusätzlichen USB 3.0-Anschluss, sodass Sie auf ein kabelgebundenes Netzwerk zugreifen oder ein zusätzliches USB-Peripheriegerät an Ihren Laptop anschließen können.

Der USB-C-Anschluss des Host-Laptops muss den DP-Alt-Modus unterstützen.

Halten Sie professionelle Präsentationen

Die Präsentationsfernbedienung verfügt über ein schlankes, ergonomisches Design und eine Reichweite von 27 m. Im Lieferumfang sind die erforderlichen Batterien sowie eine Tragetasche enthalten. Der USB-Stecker unterstützt herkömmliche HID-Treiber und garantiert so, dass er auf fast jedem Mac oder Windows-Computer funktioniert.

Dank dem eingebauten Laserpointer ermöglicht es Ihnen die Präsentationsfernbedienung, die Aufmerksamkeit Ihres Publikums auf ausschlaggebende Informationen in Ihrer Präsentation zu lenken. Die Fernbedienung ist perfekt für PowerPoint-Präsentationen, Websites und andere Dokumente geeignet, die Sie mit Ihrem Publikum teilen möchten.

Der BNDDKTCHVPRS wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Geschäftsreisende
- Bildungseinrichtungen und Lehrkräfte

Features

- Docking Station-Paket mit kompaktem USB-C-Multiport-Adapter und drahtloser professioneller Präsentationsfernbedienung
- Der USB-C-Multiport-Adapter unterstützt ein VGA- oder 4K-HDMI-Display sowie Ethernet und einen USB-3.0-Port
- Die im Lieferumfang enthaltene drahtlose Präsentationsfernbedienung hat eine Reichweite von bis zu 27 m
- Bietet Geschäftsreisenden die wichtigsten Konnektivitätstools, die sie unterwegs benötigen, um effektive Präsentationen in Konferenzräumen halten zu können

Hardware	Warranty	3 Years
	4K-Unterstützung	Ja
	Bustyp	USB-C
	Chipset-ID	Cypress - CYPD2122 Cypress - CYUSB3314 STMicroelectronics - STDP2650 Chrontel - CH7517 ASIX - AX88179
	Industrienormen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.1
	Schnellladeanschlüsse	Nein
	Unterstützte Displays	1
	Leistung	Auto MDIX
Betriebstemperatur Fernbedienung		5°C bis 45°C
Farbe Fernbedienung		Schwarz
Feuchtigkeit Fernbedienung		30 % ~ 80 % RH
Full Duplex-Unterstützung		Ja
Garantie Fernbedienung		2 Jahre
Kompatible Netzwerke		10/100/1000 Mbps
Lagertemperatur Fernbedienung		5°C bis 45°C
Leistung Fernbedienung		Batteriebetrieben
Max. Analogauflösungen		2048 x 1280p - 30Hz (VGA)
Max. Datenübertragungsrate		5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen		3840 x 2160p - 30 Hz (HDMI) Auch niedrigere Auflösungen werden unterstützt.
Max. Entfernung Fernbedienung		27 m
Schnittstelle Fernbedienung		USB
Strahlungsleistung Fernbedienung		1 mW
Typ und Rate		USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung		Ja
Wellenlänge Fernbedienung		650 + 20 mm
Wireless Band Fernbedienung	2,4 Ghz	
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Stecker

		<p>1 - HDMI (19-polig) Buchse</p> <p>1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse</p> <p>1 - RJ-45 Buchse</p> <p>1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse</p>
Software	Betriebssystemkompatibilität	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>macOS 10.10 bis 10.15</p> <p>Chrome OS™</p>
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	<p>Auf MacBook Hostsystemen ist macOS 10.12, Version 10.12.6 oder höher dieses Produkt erforderlich.</p> <p>Nicht alle USB-C-Anschlüsse unterstützen die volle Funktionalität des USB Type-C-Standards. Vergewissern Sie sich, dass der USB-C-Anschluss Ihres Laptops DP Alt-Modus unterstützt.</p> <p>Nur ein Videoausgang kann gleichzeitig genutzt werden (HDMI oder VGA). Wenn zwei Displays angeschlossen sind, hat der HDMI-Anschluss Priorität.</p> <p>Ein 4K-fähiges Display ist für eine Auflösung von 4K x 2K (4K wird auch als 4K x 2K bezeichnet) erforderlich.</p> <p>USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.</p> <p>Die Fernbedienung ist ein Laser der Klasse 2</p> <p>Der USB-C-Port auf Ihrem Host muss den DP-Alt-Modus unterstützen</p>
	System- und Kabelanforderungen	<p>Host-Laptop mit einem verfügbaren USB-C-Anschluss (zur Gewährleistung der vollen Funktionalität muss der USB-C-Anschluss des Laptops den DP Alt-Modus unterstützen).</p>
Strom	Mit Stromadapter	USB-betrieben
Umwelt	Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Feuchtigkeit	5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
	Lagertemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Produktbreite	2.1 in [54 mm]
	Produktgewicht	6.8 oz [192 g]
	Produktgröße	0.7 in [17 mm]
	Produktlänge	4.5 in [11.4 cm]
Verpackungsinformationen	Package Height	1.3 in [34 mm]

Package Length	8.8 in [22.3 cm]
Package Width	5 in [12.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.7 lb [0.3 kg]

Product appearance and specifications are subject to change without notice.