

## Convertitore Sit-Stand con Braccio per Monitor fino a 26" - Superficie di Lavoro da 89cm

Product ID: BNDSTSLGSLIM



Il convertitore regolabile per scrivania è dotato di una staffa per monitor ad asta che consente di migliorare il comfort e la produttività. Si tratta di una soluzione ergonomica composta da due prodotti: la Workstation regolabile (ARMSTSLG) e il Supporto articolabile per monitor (ARMSLIM), in grado di sostenere un display fino a 26". La staffa sottile ed elegante consente di liberare spazio sulla scrivania e offre ampie possibilità di movimento, regolando il monitor per una visione ottimale.



## **Possibilità di passare dalla posizione seduta a quella eretta con un semplice tocco**

Con un semplice tocco, è possibile passare dalla posizione seduta a quella in piedi e mantenere un livello di movimento bilanciato durante la giornata. La workstation può essere regolata in altezza grazie a una molla pneumatica, che consente di sollevare o abbassare facilmente la superficie di lavoro in base alle proprie esigenze (fino a 400 mm). Anche la tensione può essere aggiustata per modificare l'altezza in poche, semplici mosse.

## **Regolazione dell'angolo di visuale**

La staffa articolabile consente di regolare facilmente il display per una visione ottimale. Può raggiungere una lunghezza massima di 596 mm e offre ampie possibilità di rotazione, orientamento e inclinazione. Grazie al dispositivo a molla per la regolazione dell'altezza, è possibile posizionare facilmente la staffa fino a un massimo di 360 mm e ruotarla fino a 360° per orientare il monitor in orizzontale o in verticale.

## **Configurazione semplice**

Per installare la workstation, basta posizionare il convertitore su una scrivania profonda almeno 660 mm e collegare la staffa per monitor usando il foro passacavo e gli accessori in dotazione.

Il prodotto BNDSTSLGSLIM è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Creazione di una workstation seduto/in piedi con un monitor da usare negli home office o negli ambienti commerciali, istituzionali e aziendali
- Rappresenta una soluzione economica per installare soluzioni ergonomiche su una scrivania senza acquistare nuove strutture o spazi di lavoro

### Features

- Workstation seduto/in piedi da collocare sopra la scrivania per creare una postazione ergonomica con un'ampia superficie di lavoro (0,9 m)
- Regolazione semplificata dell'altezza grazie a una molla pneumatica con azionamento a leva. Intervallo max regolazione altezza: 450 mm
- Il supporto è in grado di sostenere un monitor fino a 26" e offre ampie possibilità di regolazione dell'altezza (fino a 360 mm)
- Staffa articolabile con un'ampia possibilità di movimento: inclinazione di +90°/-65°, orientamento di 360° in corrispondenza del gomito e rotazione del display di +/- 90°)
- Estensione max della staffa: 596 mm
- Dimensioni minime: 660 mm P x 889 mm L
- La workstation seduto/in piedi presenta una struttura di alta qualità ed è costituita da una base, un vassoio e una superficie di lavoro in acciaio e pannelli di fibra a media densità
- La workstation può essere regolata verso l'alto o verso il basso con la massima stabilità, senza il rischio di rovesciare gli oggetti appoggiati su di essa

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Articolazione	Sì
	Gestione cavi	Sì
	Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm
	Montabile a parete	No
	N. di display supportati	1
	Opzioni di montaggio	Montaggio con foro passacavo
	<b>Prestazioni</b>	Altezza massima
Dimensioni massime del display		26in
Disposizione orizzontale		360°
Inclinazione		+90° / -65°
Massima estensione del braccio		23.5 in [596 mm]
Minimum Height		6.3 in [160 mm]
Orientamento/rotazione		Rotazione di 180° attorno al perno di supporto 360° in corrispondenza del gomito
Regolazione dell'altezza		Sì
Regolazione in altezza della workstation seduto/in piedi fino a		399 mm Regolazione in altezza della staffa per monitor fino a: 360 mm Capacità di carico della superficie di lavoro: 12,7 kg Capacità di carico della superficie di lavoro con la staffa per un monitor: 10,7 kg
Rotazione del display		+/- 90°
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.1 lb [2.3 kg]	
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	6.3 in [16 cm]
	Colore	Nero
	Keyboard Tray Depth	10.4 in [265 mm]
	Keyboard Tray Width	26.8 in [680 mm]
	Larghezza prodotto	35 in [88.9 cm]
	Lunghezza prodotto	26.4 in [67 cm]
	Peso prodotto	44.3 lb [20.1 kg]
	Tipo enclosure	Steel, MDF Wood and Plastic

---

<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	58.2 lb [26.3 kg]
--------------------------------	------------------------------	-------------------

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.