

## Boîtier de connexion pour table de réunion - HDMI / VGA / Mini DP vers sortie HDMI avec port USB à charge rapide


Product ID: BOX4HDECP



Cette boîte de connectivité pour table de conférence est discrète, intégrée à la table et vous permet de connecter un appareil VGA, Mini DisplayPort, HDMI ou vidéo composite à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI. Lorsque le commutateur vidéo n'est pas en cours d'utilisation, vous pouvez simplement faire glisser l'élégant panneau protecteur sur les connecteurs pour les dissimuler à l'intérieur de la surface de la table ou du podium.


## Accès pratique

Les présentateurs peuvent facilement partager le contenu de leur propre appareil avec le commutateur de la table et ainsi convertir automatiquement toute source d'un périphérique audio/vidéo connecté en une sortie HDMI. Le boîtier de commutation permet également une intégration élégante à votre salle de conférence ou de classe moderne grâce à son panneau escamotable discret. Pour plus de commodité, le BOX4HDECP comporte un port de charge USB permettant de charger votre appareil mobile ainsi qu'un port Ethernet Pass-Through assurant une connectivité Internet dans les salles de conférence où le WiFi n'est pas disponible.



## Collaboration facile

Le commutateur audio/vidéo rend votre grand écran accessible à tous les appareils vidéo des présentateurs en pouvant être installé directement dans la surface de votre table ou podium et en émettant automatiquement la source vidéo la plus récemment connectée. De plus, la prise en charge de résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920x1080 (1080 p) vous apporte la garantie d'une présentation de qualité.



## Options de connectivité

Prise en charge de différentes entrées vidéo, notamment : HDMI, VGA, Mini DisplayPort et composite, le commutateur vidéo est compatible avec pratiquement tous les ordinateurs portables, Ultrabook™ ou appareils mobiles comme MacBook®, Microsoft® Surface™ Pro 2 & 3, et Lenovo X1™. Le panneau de commutation fonctionne même avec les appareils audio/vidéo ancienne génération, comme les lecteurs DVD, et prend en charge l'utilisation d'adaptateurs vidéo pour vos iPhone® ou iPad®.

Le modèle BOX4HDECP bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Intégration directe dans une table de salle de conférence pour les présentations et les conférences vidéo
- Intégration dans un podium pour le contrôle des présentations en direct
- Connectez votre périphérique à un vidéoprojecteur ou à un grand écran et passez automatiquement d'un ordinateur à l'autre ou à un appareil mobile pour communiquer pendant une réunion en salle de conférence
- Peut être utilisé dans une salle de conférence ou de classe où un vidéoprojecteur ou un écran peut ne pas comporter les ports de connectivité requis
- Dissimule vos câbles et votre boîtier de commutation inesthétiques grâce à une intégration directe à votre table ou podium

### Features

- L'installation dissimulée dans la table élimine les enchevêtrements de câbles
- Assure la compatibilité de connexion entre la salle de conférence et les ordinateurs portables et Ultrabooks
- Connexion par câble unique à votre écran HDMI
- Installation de table
- Commutation automatique audio/vidéo
- Panneau escamotable
- Prend en charge les sources audio/vidéo VGA, HDMI, mDP et composite
- Port de charge USB intégré
- Port Ethernet Pass-Through pour connectivité réseau
- Prend en charge des résolutions vidéo pouvant atteindre 1080p

<b>Matériel</b>	Warranty	2 Years	
	Active or Passive Adapter	Actif Passif	
	Entrée AV	VGA Audio 3,5 mm HDMI Mini-DisplayPort Composite	
	Nombre de ports	4	
	Prise en charge audio	Oui	
	Sortie AV	HDMI	
	USB Pass-Through	Non	
	<b>Performance</b>	Longueur max. de câble	50 ft [15.2 m]
		Prise en charge grand écran	Oui
Résolutions analogiques max.		1920x1080	
Résolutions numériques max.		1920x1080	
Résolutions prises en charge		1920x1080 (1080p)	
Spécifications audio		Son Surround 7.1 (HDMI, Mini DisplayPort) Stéréo 2 voies (3,5 mm, RCA)	
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteur A	1 - HDMI (19 broches) Femelle Input 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Input 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Input 1 - Vidéo composite (1 x RCA) Femelle Input 1 - RJ-45 Femelle 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Femelle Input 1 - Audio stéréo (2 x RCA) Femelle Input	
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches) Mâle Output 1 - RJ-45 Femelle	

<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Remarque	VGA (entrée) vers HDMI (sortie) - le port HDMI est actif Composite (entrée) vers HDMI (sortie) - le port HDMI est actif DisplayPort (entrée) vers HDMI (sortie) - le port HDMI est actif HDMI (entrée) vers HDMI (sortie) - le port HDMI est passif
<b>Alimentation</b>	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Consommation électrique	24
	Courant de sortie	2A
	Tension de sortie	12 DC
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Type de prise	N
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	10 % à 85 % (sans condensation)
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Hauteur du produit	3.9 in [10 cm]
	Largeur du produit	3.9 in [10 cm]
	Longueur du produit	6.7 in [17 cm]
	Poids du produit	2.5 lb [1.1 kg]
<b>Informations d'emballage</b>	Package Height	7.5 in [19 cm]
	Package Length	9.3 in [23.5 cm]
	Package Width	6.3 in [16 cm]
	Poids brut	3.9 lb [1.8 kg]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur d'accès de table HDMI/VGA/mDP/composite  1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)  1 - Contour découpé  1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.