

Adaptador de Video Externo USB-C a DisplayPort con Entrega de Potencia - Adaptador de Video Externo USBC - USB Tipo C

Product ID: CDP2DPUCP



Este adaptador USB-C™ a DisplayPort le permite conectar su notebook o MacBook equipado con USB Type-C™ a un monitor DisplayPort. El adaptador de video incluye la entrega de potencia por USB, lo cual permite suministrar alimentación a su computador mientras transmite video de salida a una pantalla DisplayPort.

USB Type-C es una norma de conectividad universal que combina todas sus funciones esenciales en un puerto dinámico. Este adaptador funciona con dispositivos USB-C que transmiten una señal de video DisplayPort, como su MacBook, Chromebook Pixel™ o iPad Pro del 2018. También es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Carga su notebook

A diferencia de algunos adaptadores de video que ocupan uno de los puertos USB-C de su notebook para transmitir videos de salida, este adaptador de video incluye un puerto de carga USB-C adicional compatible con la entrega de potencia por USB hasta 60 vatios. Esto significa que puede cargar su notebook y transmitir una señal de video de salida a través de un solo puerto, solo conectando el adaptador de alimentación del notebook al puerto USB-C del adaptador. Solución perfecta para notebooks con un número limitado de puertos USB-C.

Facilita la portabilidad

Este adaptador de video USB Type-C ofrece la máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero y que ocupa poco espacio. Es el accesorio ideal para su MacBook u otro notebook equipado con USB-C, ya que se puede llevar fácilmente en el maletín del computador o de cualquier otro maletín. Su diseño ultraportátil lo convierte en solución ideal para aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo) en la oficina.

Facilita la conectividad

Este adaptador le permite utilizar el versátil puerto USB Type-C de su dispositivo portátil. USB Type-C es un conector reversible, lo cual significa que no importa qué cara del conector se ve al insertarlo, ya que el adaptador siempre conecta. Evita las molestias y situaciones incómodas por no poder conectar su dispositivo cuando realice presentaciones o vaya a compartir información a través de una pantalla.

Mantiene una asombrosa calidad de imagen

Con una resolución cuatro veces superior a la alta definición a 1080p, las imágenes de un televisor o monitor con calidad 4K le dejarán asombrado. El adaptador le permite aprovechar al máximo la capacidad de video integrado en su conexión USB Type-C, para reproducir la asombrosa calidad de resolución Ultra HD en su pantalla 4K. La resolución 4K le ofrece espacio en pantalla adicional, con el fin de simplificar el trabajo con los detalles de su trabajo, como en el caso de la edición de video o la visualización de hojas de cálculo grandes.

Aunque no se utilice la tecnología 4K, el adaptador es compatible con la alta definición de 1080p, así como con resoluciones inferiores y, por tanto, resulta confiable saber que este adaptador funcionará sin problemas con cualquier pantalla DisplayPort a la que tenga que conectarse.

El adaptador CDP2DPUCP está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Cargue su ordenador portátil equipado con USB Type-C y transmita vídeo de salida mediante el uso del mismo puerto USB-C
- Lleve el adaptador consigo cuando viaje o se desplace y conéctelo a cualquier monitor o proyector DVI
- Conecte a las estaciones de trabajo BYOD (traiga su propio dispositivo) y CYOD (escoja su propio dispositivo), en su oficina
- Ejecute aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos en pantallas 4K a 60Hz

Features

- Cargue su ordenador portátil y transmita vídeo de salida DisplayPort mediante el uso del mismo puerto USB-C, que incluye alimentación por USB
- Conexiones sencillas gracias al conector reversible USB-C
- Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de vídeo de hasta 4K a 60Hz
- Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
- Compatible con puertos Thunderbolt 3

Hardware	Warranty	3 Years
	Cantidad de Puertos	1
	Entrada A/V	USB Type-C
	Estilo de adaptador	Adaptadores
	ID del Conjunto de Chips	PERICOM - PI3DPX1203 VIA/VLI - VL100
	Salida A/V	DisplayPort
	Soporte de Audio	Sí
Rendimiento	Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 @ 60Hz
	Resoluciones Admitidas	3840 x 2160 @ 60Hz 2560 x 1600 2048 x 1280 1920 x 1200 1920 x 1080 1280 x 720 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900 1360 x 768 1280 x 800 1280 x 768
Conector(es)	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
	Conector B	1 - DisplayPort (20 pines) Hembra Output
Requisitos de Energía	Power Delivery	60W
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 0~90%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Ancho del Producto	1.7 in [43 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	3.9 in [100 mm]

	Longitud del Producto	7.4 in [18.7 cm]
	Peso del Producto	0.8 oz [22 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Altura de la Caja	1.2 in [30 mm]
	Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
	Longitud de la Caja	6.7 in [17 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	0.2 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB-C a DisplayPort Blanco

Product appearance and specifications are subject to change without notice.