

Adaptateur USB-C vers DVI avec USB Power Delivery - 1920x1200 - Blanc

Product ID: CDP2DVIUCPW



Cet adaptateur USB-C™ vers DVI vous permet de connecter un ordinateur portable USB-C, comme un Ultrabook™ ou un MacBook Pro, à un écran DVI. L'adaptateur vidéo est doté de la fonctionnalité USB Power Delivery, qui vous permet d'alimenter et de charger votre ordinateur portable lorsque vous diffusez de la vidéo sur un écran DVI. Pour prolonger l'élégance de votre appareil, cet adaptateur est proposé en blanc.

L'USB Type-C™ est une norme de connectivité universelle qui associe toutes vos fonctionnalités indispensables en un port dynamique. Cet adaptateur fonctionne avec les appareils USB-C qui passent un signal vidéo DisplayPort, comme les derniers MacBook ou ordinateurs portables Windows®. Il est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Chargez votre ordinateur portable simultanément

Contrairement à certains adaptateurs vidéo utilisant un des ports USB-C de votre ordinateur portable pour diffuser des vidéos, cet adaptateur vidéo est doté d'un port de charge USB-C prenant en charge la fonctionnalité USB Power Delivery jusqu'à 60 watts. Cela signifie que vous pouvez recharger votre ordinateur portable et diffuser des vidéos via le même port, en connectant simplement l'adaptateur d'alimentation de l'ordinateur au port USB-C supplémentaire de l'adaptateur. C'est la solution idéale pour les ordinateurs portables qui possèdent un nombre limité de ports USB-C.

Emportez-le partout

Cet adaptateur vidéo USB Type-C optimise la portabilité grâce à son design léger et à faible encombrement. C'est l'accessoire idéal à transporter avec votre appareil ; il se glissera facilement dans la sacoche ou la mallette de transport de votre ordinateur portable. Son design ultra portable rend cet adaptateur idéal pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau.

Une connexion ultra rapide

Cet adaptateur vous permet d'utiliser le port USB Type-C polyvalent de votre appareil portable. L'USB Type-C est un connecteur réversible. Peu importe le sens dans lequel vous le raccordez, l'adaptateur se connectera toujours. Oubliez les difficultés gênantes rencontrées avec votre appareil lorsque vous réalisez une présentation ou partagez des informations.

Le modèle CDP2DVIUCPW bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Chargez votre ordinateur portable USB Type-C et diffusez de la vidéo à l'aide du même port USB-C
- Emportez l'adaptateur en voyage et connectez-vous à n'importe quel écran ou projecteur DVI
- Connectez-vous aux postes de travail BYOD (Apportez votre propre appareil) et CYOD (Choisissez votre propre appareil) lorsque vous êtes au bureau

Features

- Chargez votre ordinateur portable et diffusez de la vidéo DVI en utilisant le même port USB-C, grâce à la spécification USB Power Delivery
- Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible
- Une qualité d'image remarquable avec prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1920x1200
- Conception compacte et légère qui optimise la portabilité
- Compatible avec les ports Thunderbolt 3

Matériel	Warranty	2 Years
	Entrée AV	USB Type-C
	ID du chipset	Parade - PS171 VIA/VLI - VL100
	Nombre de ports	1
	Prise en charge audio	Non
	Sortie AV	DVI
	Type adaptateur	Adaptateurs
Performance	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions numériques max.	1920x1200
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
	Connecteur B	1 - DVI-I (29 broches) Femelle Output
	Types de connecteur	1 - USB-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement Femelle Input
Notes spéciales / Configuration	Remarque	Cet adaptateur n'est pas compatible avec l'écran Apple Cinema Display
Alimentation	Power Delivery	60W
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0~90 %
	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (-14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Blanc
	Hauteur du produit	0.5 in [13 mm]
	Largeur du produit	1.6 in [40 mm]
	Longueur de câble	3.9 in [100 mm]
	Longueur du produit	2.4 in [60 mm]
	Poids du produit	1.1 oz [32 g]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Poids brut	3.5 oz [100 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB-C vers DVI

Résolutions prises en charge	1920x1200 @ 60Hz 1920x1080 1280x720 1024x768
------------------------------	---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.