

# Charola Estante Ventilado de 1U para Gabinete Rack de Servidores - de 7 Pulgadas de Profundidad

Product ID: CABSHELF1U7V



Esta charola 1U para racks le permite agregar 17cm de espacio plano de almacenamiento en cualquier rack o armario compatible con EIA-310. El estante tiene aberturas de ventilación para permitir la circulación de aire y disipar las temperaturas de su rack.

## **Asegúrese de que su equipo está seguro**

El duradero estante de rack fijo tiene capacidad para un peso de 20kg de equipo y está fabricado con tiras de acero laminadas en frío de categoría comercial SPCC.

## **Aproveche al máximo su espacio disponible**

La charola voladiza 1U aprovecha de forma óptima su espacio de trabajo, ya que permite el montaje de su equipo en un rack, en lugar de ocupar espacio en su escritorio o en el suelo. Resulta perfecto para entornos de trabajo tipo SoHo ("small office, home office", pequeña empresa u oficina en casa), salas de servidores u otros lugares en que el espacio sea limitado.

## **Personalice su configuración**

Puede instalar la charola 1U con aberturas de ventilación en cualquier rack de cualquier altura, lo cual ofrece una superficie estable donde colocar su equipo que no sea para montaje en rack o donde almacenar sus herramientas.

El modelo CABSHELF1U7V está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Proporcione espacio adicional de almacenamiento para hardware y equipo fundamental que no requiere montaje en rack

### Features

- Mejore la circulación del aire dentro de su armario o rack, gracias a las bandejas con aberturas de ventilación
- Asegúrese de que su equipo o herramientas se mantienen seguros, gracias a la fabricación en acero de servicio pesado
- Ahorre espacio en su oficina o sala de servidores, mediante el montaje en rack de su equipo informático o audiovisual no diseñado para montaje en rack
- Compatibilidad sin complicaciones con la norma EIA-310
- Instale su equipo en espacio en rack 1U
- bandeja de 17cm
- Compatible con la norma EIA-310

|                                   |                                       |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Hardware</b>                   | Warranty                              | Lifetime                              |
|                                   | Additional Required Tools             | Phillips Screwdriver                  |
|                                   | Adjustable Mounting Rails             | No                                    |
|                                   | Altura U                              | 1U                                    |
|                                   | Estándares Industriales               | EIA-310-D                             |
|                                   | Gestión de cables                     | No                                    |
|                                   | Number and Type of Included Cage Nuts | 4 - M6                                |
|                                   | Opciones de Montaje                   | Montaje Frontal (Delantero Solamente) |
|                                   | Tipo de Marco                         | Acero                                 |
|                                   | Tools Included                        | No                                    |
| <b>Rendimiento</b>                | Weight Capacity (Stationary)          | 44.2 lb [20 kg]                       |
| <b>Observaciones / Requisitos</b> | Nota                                  | Incluye 4x arandelas encopadas en C   |
| <b>Características Físicas</b>    | Altura del Producto                   | 1.7 in [44.5 mm]                      |
|                                   | Ancho del Producto                    | 19 in [482.6 mm]                      |
|                                   | Ancho Interno                         | 17.1 in [435 mm]                      |
|                                   | Color                                 | Negro                                 |
|                                   | Espesor del Gabinete                  | 0.1 in [2.3 mm]                       |
|                                   | Longitud del Producto                 | 6.9 in [175 mm]                       |
|                                   | Peso del Producto                     | 48.2 oz [1366 g]                      |
|                                   | Tipo de Gabinete                      | Acero                                 |
| <b>Información de la Caja</b>     | Peso (de la Caja) del Envío           | 3.9 lb [1.8 kg]                       |
| <b>Contenido de la Caja</b>       | Incluido en la Caja                   | 1 - estante 1U fijo                   |
|                                   |                                       | 4 - Tornillos de montaje              |
|                                   |                                       | 4 - Tuercas Jaulas                    |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.