

## Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco

Product ID: CDP2DPMM1MW



Este cable USB-C™ a DisplayPort constituye una solución práctica para la conexión directa de su dispositivo DisplayPort a través de USB Type-C™ con su monitor o proyector DisplayPort, a una distancia de hasta 1m.

El adaptador funciona con dispositivos USB-C compatibles con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort, como los MacBook, ChromeBook Pixel™ y Dell™ XPS™ (modelos 15 y 13). También es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

### **Instalación sencilla y sin estorbo de cables con su MacBook o HP ENVY**

Con 1m de longitud, este cable DisplayPort ofrece una conexión compacta que elimina el exceso de adaptadores y cables, a fin de garantizar una instalación ordenada y profesional. Además, el diseño del cable USB-C en color blanco lo convierte en un atractivo accesorio para su HP ENVY o MacBook con USB-C. Si necesita un cable blanco USB-C a DisplayPort de mayor longitud, StarTech.com también le ofrece el modelo CDP2DPMM6W, un cable USB-C a DP de 1,8m, blanco.

Así como este adaptador armoniza a la perfección con su Mac y HP ENVY, también resulta útil con cualquier computador equipado con USB-C que sea compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort, como su Dell XPS, Ultrabook™ o cualquier otro computador portátil con sistema Windows®. Pero si busca un cable de color negro a juego con su estación de trabajo, StarTech.com le ofrece una gama completa de cables negros USB-C a DisplayPort, como: el modelo CDP2DPMM1MB cable USB-C a DP negro, de 1m y el modelo CDP2DPMM6B cable USB-C a DP negro, de 1,8m, para que pueda elegir el color y la longitud adecuados para sus requisitos de instalación.

## Sencilla conexión mediante USB Type-C

Este cable adaptador se conecta fácilmente, a través del versátil y práctico puerto USB Type-C de su dispositivo. USB-C es un conector reversible, lo cual significa que no importa qué cara del conector se ve al insertarlo, evitando así las frustraciones de insertarlo correctamente cuando conecte su computador a su estación de trabajo o en una zona de trabajo compartida.

## Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K a 60Hz

El cable adaptador le permite aprovechar al máximo la capacidad de video integrado en su conexión USB Type-C, para reproducir la asombrosa calidad de resolución Ultra HD en su pantalla 4K a 60Hz. El cable adaptador le permite aprovechar al máximo la capacidad de video integrado en su conexión USB Type-C, para reproducir la asombrosa calidad de resolución Ultra HD en su pantalla 4K.

Además, el adaptador es retrocompatible con las pantallas de generación anterior, como de 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros espacios de trabajo que requieren alta definición (HD), a la vez que prepara su equipo para compatibilidad futura con 4K 60Hz.

El modelo CDP2DPMM1MW está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota:

Para que este adaptador funcione, su dispositivo equipado con USB-C debe ser compatible con video (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Conecte dispositivos USB-C o Thunderbolt 3 a pantallas DisplayPort
- Ideal para entornos de oficina en casa u oficina compartida/temporal
- Mejor calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones 4K a 60Hz
- Haga mejores presentaciones al desplazarse

### Features

- Reduzca el desorden, gracias a este adaptador USB-C a DisplayPort, con cable de pantalla, todo en uno
- Obtenga asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de vídeo UHD de hasta 4K a 60Hz
- Disfrute de la conexión perfecta, gracias a un cable de monitor que funciona con cualquier ordenador portátil equipado con USB-C
- Conectividad sencilla gracias al conector reversible USB-C
- Compatible con puertos Thunderbolt 3 y USB 3.1 Type-C que admiten el modo Alt (alternativo) de DisplayPort

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Cantidad de Puertos	1
	Entrada A/V	USB Type-C
	ID del Conjunto de Chips	STMicroelectronics - STM32F072CBU6
	Salida A/V	DisplayPort
<b>Rendimiento</b>	Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	3840x2160 @ 60 Hz
	Resoluciones Admitidas	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
	<b>Conector(es)</b>	Conector A
<b>Observaciones / Requisitos</b>	Nota	Para que este adaptador funcione, su dispositivo equipado con USB-C debe ser compatible con vídeo (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR de 20%-70%
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.4 in [1 cm]
	Ancho del Producto	0.8 in [20 mm]
	Color	Blanco
	Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
	Longitud del Producto	3.3 ft [1 m]
	Peso del Producto	1.2 oz [34 g]
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	1.2 in [30 mm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
	Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]

	Peso (de la Caja) del Envío	1.4 oz [40 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable adaptador USB-C a DisplayPort

Product appearance and specifications are subject to change without notice.