

# Adaptador USBC a Mini DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco

Product ID: CDP2MDP



Este adaptador USB-C™ a DisplayPort le permite transmitir video y audio de salida Mini DisplayPort desde el puerto USB Type-C™ de su computador portátil u otro dispositivo. El adaptador funciona con dispositivos USB-C que transmiten una señal de video DisplayPort (modo Alt (alternativo) de DisplayPort), como su MacBook Pro, Chromebook™ y otros modelos de notebook equipados con USB-C.

Este versátil adaptador le permite conectar un monitor Mini DisplayPort a su computador equipado con USB-C, mediante un cable Mini DisplayPort o reaprovechar su espacio de trabajo existente equipado con mDP para que funcione con su nuevo computador equipado con USB-C.

## Resolución 4K Ultra HD a 60Hz

Para facilitar el trabajo multitarea, el adaptador le permite aprovechar las capacidades de video integradas en el conector USB-C de su computador, a fin de disfrutar de la asombrosa calidad que ofrece UHD en su pantalla 4K a 60Hz. Esto facilita el trabajo multitarea incluso al trabajar con aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos.

Este adaptador le permite lograr una resolución de salida de hasta 3840 x 2160p, a 60Hz, lo cual resulta perfecto para llevar a cabo tareas que requieren alta resolución, como la visualización de videos 4K. Además, el adaptador es retrocompatible con pantallas a 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros espacios de trabajo.

El adaptador MDP2VGA está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Notas:

- Para que este adaptador funcione, su dispositivo USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
- Este adaptador transmite una señal Mini DisplayPort monomodo de salida y no funciona con adaptadores de video adicionales como Mini DisplayPort a HDMI, Mini DisplayPort a VGA o Mini DisplayPort a DVI.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Conecte su ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla Mini DisplayPort (mDP) en su trabajo
- Realice presentaciones en la pantalla mDP de cualquier sala de juntas, desde su ordenador portátil
- Conecte un monitor secundario a su ordenador portátil equipado con USB-C

### Features

- Disfrute de resoluciones de vídeo UHD de hasta 4K a 60Hz desde su dispositivo USB-C
- Ofrece una conexión sin complicaciones, gracias al conector reversible USB-C y la compatibilidad con Thunderbolt 3
- Máxima portabilidad, con un diseño de peso liviano, fácil de llevar consigo
- Compatible con Thunderbolt 3 y USB Type-C, a su vez compatible con modo Alt (alternativo) de DisplayPort

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Pasivo
	Entrada A/V	USB Type-C
	Estilo de adaptador	Adaptadores
	ID del Conjunto de Chips	NXP - PTN5100 Pericom - PI3DPX1203
	Salida A/V	Mini-DisplayPort
	Soporte de Audio	Sí
<b>Rendimiento</b>	Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	4K (3840 x 2160) @ 60 Hz
	Resoluciones Admitidas	1024 x 768 1280 x 720 1920 x 1080 @ 144hz 1920 x 1200 2560 x 1440 2560 x 1600 3840 x 2160 @ 60Hz
	Video Revision	DisplayPort 1.2
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input  1 - Mini DisplayPort (20 pines) Hembra Output
	<b>Observaciones / Requisitos</b>	<p>Requerimientos del Sistema y Cables</p> <p>Para que este adaptador funcione, su dispositivo USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).</p> <p>Este adaptador transmite una señal Mini DisplayPort monomodo de salida y no funciona con adaptadores de vídeo adicionales como Mini DisplayPort a HDMI, Mini DisplayPort a VGA o Mini DisplayPort a DVI.</p> <p>El adaptador no es compatible con pantallas Thunderbolt</p>
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR de 5% a 90% (sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
	Ancho del Producto	1.1 in [27 mm]

	Color	Blanco
	Longitud del Cable	0.6 in [14 mm]
	Longitud del Producto	2.4 in [60 mm]
	Peso del Producto	0.9 oz [25 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	0 in [0.1 mm]
	Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
	Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.1 oz [30 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB-C a Mini DisplayPort

Product appearance and specifications are subject to change without notice.