

USB-C- till VGA-adapter

Product ID: CDP2VGA



Denna USB-C™ till VGA-videoadapter låter dig sända VGA-video i HD från din USB Type-C™-enhet.

USB Type-C är en universell anslutningsstandard som kombinerar alla viktiga funktioner i en dynamisk port. Kontakten finns på superbärbara enheter med USB 3.1 Gen 1. Denna adapter fungerar med USB-C-enheter som passar en DisplayPort-videosignal, som till exempel MacBook och Chromebook Pixel™. Det är dessutom kompatibelt med Thunderbolt™ 3-portar.

Bärbar enkelhet

Denna USB Type-C videoadapter maximerar bärbarhet med en lätt och liten design, vilket gör den till det perfekta tillbehöret till din MacBook eller Chromebook, och får enkelt plats i datorväskan.

Denna superbärbara designen gör adaptorn perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Problemfri anslutning med USB Type-C

Adaptorn låter dig utnyttja den mångsidiga USB Type-C-porten på din bärbara enhet. USB Type-C är en vändbar kontakt, så hur du än kopplar in den kommer den alltid att fungera och besparar dig bekymret och förlägenheten med att krångla med enheten när du har en presentation.

Kristallklar bildkvalitet

Adaptorn stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p. Du kommer att förvånas över den bildkvalitet som adaptorn ger, även när den är ansluten till en äldre VGA-skärm, -projektor eller TV. Adaptorn utnyttjar videoförmågorna som är inbyggda i din USB Type-C-anslutning för att ge alla detaljer i fantastisk HD.

CDP2VGA täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: Din USB-C-utrustade enhet måste ha stöd för video för att fungera med denna adapter. Adaptorn kommer inte sända digitalt krypterat innehåll.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ta med dig adaptorn när du är ute och reser för att ansluta till vilken VGA-skärm eller -projektor som helst som du stöter på
- Anslut din BYOD MacBook eller Chromebook till en tilldelad VGA-skärm på jobbet
- Gå in i ett styrelserum med din bärbara USB-C-dator och var redo att hålla din presentation
- Anslut en VGA-skärm till din bärbara USB-C-dator och använd den som en sekundär skärm

Features

- Problemfri anslutning med den vändbara USB-C-kontakten
- Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design
- Thunderbolt 3 port-kompatibelt
- Kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p

Hårdvara	Warranty	3 Years
	AV-ingång	USB-C
	AV-utgång	VGA
	Chipset-ID	NXP - PTN5100 NXP - PTN3355
	Portar	1
Prestanda	Maximal analog upplösning	1920x1200 or 1080p
	Stöd för widescreen	Ja
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
	Connector B	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	10%-85% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	5.5 in [140 mm]
	Produktbredd	1.5 in [37 mm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.4 cm]
	Produktlängd	7.1 in [18 cm]
	Produktvikt	0.8 oz [24 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	1 oz [29 g]
	Package Height	0.7 in [17 mm]
	Package Length	8.9 in [22.5 cm]
	Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB-C- till VGA-adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.