

Adaptador de tarjeta CFast a SATA con Gabinete de 2.5" - Compatible con SATA III 6Gbps

Product ID: CFAST2SAT25



Ahora puede utilizar su tarjeta de memoria CFast™ como una unidad de disco SSD SATA de 2.5". Este singular adaptador le permite el acceso y la recuperación de datos desde una tarjeta CFast, a través de SATA, a velocidades más rápidas de transferencia de datos.

Convierta de manera fácil CFast en SATA

Este adaptador CFast a SATA crea una conversión permanente de CFast a SATA, para su uso dentro de soluciones de factor de forma pequeño o integrados. La estructura de la unidad y el conector en el adaptador simulan el tamaño exacto y la ubicación del conector de una unidad de disco duro SATA de 2.5".

La caja estándar de 2,5" permite que la tarjeta convertida se instale en una laptop u otro soporte estándar de montaje. Una vez que la tarjeta CFast está montada dentro del adaptador, es posible utilizarla igual que una unidad SATA de 2.5": en una laptop, en un docking station, un gabinete o una computadora de escritorio.

Acceda más rápido a sus datos, gracias al rendimiento SATA

Transfiera datos desde su tarjeta CFast a su PC, a través de SATA, con velocidades de transferencia de archivos de hasta 6Gbps. Puede descargar datos de su cámara y grabadora de video DSLR, o transferir archivos de diseño gráfico, vídeos y otros archivos desde su tarjeta CFast.

Velocidades más rápidas de transferencia significa que dedicará menos tiempo a la espera de que la transferencia de archivos finalice. La velocidad en cada caso dependerá de la velocidad del medio CFast.

Ideada con un diseño de carcasa duradera y protectora, el adaptador CFAST2SAT25 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Acceda y recupere datos rápidamente desde una tarjeta CFAST a través de SATA
- Descargue datos desde cámaras fotográficas y videocámaras digitales de alta gama, o transfiera archivos de video y de diseño gráfico

Features

- Haga que su tarjeta CFast funcione como un disco SSD SATA de 2.5"
- Compatible con SATA III y velocidades de transferencia de datos de hasta 6Gbps
- Conector combinado SATA y alimentación (7 + 15 pines): igual que una unidad de disco duro SATA de 2.5"
- El gabinete estándar de 2.5" permite que la tarjeta convertida se instale en una laptop
- Duradera caja protectora
- Independiente del sistema operativo, no requiere la instalación de controladores o software

Hardware	Warranty	2 Years
	Altura(s) posible(s) de la unidad	3.3mm
		5mm
	Cantidad de Unidades	1
	Interfaz	SATA
	Tamaño de la Unidad	CFast (I/II Card)
	Unidades Compatibles	CFast Type I, II
Rendimiento	Índice de Inserción	10.000
	MTBF	50,000
	RAID	No
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	6 Gbps
	Tipo de Memoria Multimedia	CFast (I/II Card)
	Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Conector(es)	Conectores de la Unidad	1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin) Conector
	Conectores del Host	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Conector
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 5% ~ 95%
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.4 in [9.9 mm]
	Ancho del Producto	2.7 in [69 mm]
	Color	Negro y Plata
	Longitud del Producto	3.9 in [99 mm]
	Peso del Producto	1.9 oz [54 g]
	Tipo de Gabinete	Acero y Plástico
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	0.2 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Convertidor tarjeta CFast a SATA
		1 - Kit de Tornillos de Ensamble

1 - Guía Rápida de Instalación

Product appearance and specifications are subject to change without notice.