

Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Product ID: CDP2VGA



Cet adaptateur vidéo USB-C™ vers VGA vous permet de diffuser des vidéos VGA en haute définition depuis votre appareil USB Type-C™.

L'USB Type-C est une norme de connectivité universelle qui regroupe toutes vos fonctions essentielles dans un port dynamique. Le connecteur est compris sur les appareils ultra-portables équipés de l'USB 3.1 Gen 1. Cet adaptateur fonctionne avec des appareils USB-C diffusant un signal vidéo DisplayPort comme le MacBook et le Chromebook Pixel™. Il est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Solution portable pratique

Cet adaptateur vidéo USB Type-C tire le meilleur de la portabilité avec son format léger et peu encombrant qui en fait le compagnon parfait de votre MacBook ou Chromebook et qui se glisse facilement dans votre sac d'ordinateur portable ou votre étui de transport. Cet adaptateur ultra-portable constitue une solution idéale pour les applications de bureau BYOD (apportez votre propre appareil).

Connexion sans souci avec USB Type-C

Cet adaptateur vous permet d'utiliser le port USB Type-C polyvalent de votre appareil portable. Le connecteur USB Type-C est réversible, ce qui signifie que, peu importe la manière dont vous branchez l'adaptateur, celui-ci fonctionnera sans que vous ayez à vous battre avec votre appareil avant un exposé.

Image d'une qualité remarquable

L'adaptateur prend en charge des résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200 ou 1080p. Vous serez médusé par la qualité de l'image produite, même lorsque l'adaptateur est branché à un ancien écran, vidéoprojecteur ou téléviseur VGA. Cet accessoire tire profit des capacités vidéo de votre branchement USB Type-C pour diffuser chaque détail en haute définition.

L'adaptateur CDP2VGA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : Pour fonctionner avec cet adaptateur, votre appareil USB-C doit prendre en charge la vidéo. L'adaptateur ne diffuse pas les contenus chiffrés de manière numérique.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Emmenez cet adaptateur lors de vos déplacements pour vous connecter à n'importe quel écran ou vidéoprojecteur VGA
- Connectez votre MacBook ou Chromebook BYOD (apportez votre propre appareil) à un écran VGA de votre travail
- Emmenez votre ordinateur portable USB-C pour effectuer des présentations dans n'importe quelle salle de conférence
- Connectez un écran VGA à votre ordinateur portable USB-C pour l'utiliser comme écran secondaire

Features

- Branchement sans souci grâce au connecteur USB-C réversible
- Conception compacte et légère qui optimise la portabilité
- Compatible avec les ports Thunderbolt 3
- Qualité d'image exceptionnelle avec prise en charge de résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920 x 1200 ou 1080p

Matériel	Warranty	2 Years
	Entrée AV	USB Type-C
	ID du chipset	NXP - PTN5100 NXP - PTN3355
	Nombre de ports	1
	Sortie AV	VGA
Performance	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions analogiques max.	1920x1200 or 1080p
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
	Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Conditions environnementales	Humidité	25% to 85% RH Non-Condensing
	Température de fonctionnement	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Température de stockage	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.6 in [14 mm]
	Largeur du produit	1.5 in [37 mm]
	Longueur du produit	7.1 in [180 mm]
	Poids du produit	0.8 oz [24 g]
Informations d'emballage	Poids brut	1.1 oz [30 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB-C vers VGA

Product appearance and specifications are subject to change without notice.