

Barra Horizontal para Gestión de Cableado - Barra Recta para Instalación de Cables

Product ID: CMLB10



Estas barras de instalación pueden configurarse horizontalmente en la parte frontal o trasera de su rack, a fin de proporcionar un punto de montaje seguro mediante el cual enrutar los cables. Puede conectar sus cables a las barras de instalación mediante el uso de cintillos plásticos, a fin de reducir la tirantez de sus cables y evitar daños de los puertos de su equipo para montaje en rack.

Proteja su equipo

Las barras de instalación de cables protegen su equipo, ya que distribuyen el peso de los cables en su rack, lo cual reduce la tirantez constante que puede producirse en los puertos de su equipo para rack. Las barras de instalación de cables también permiten enrutarlos, lo cual ayuda al enfriamiento dentro de su rack. Esto ayuda a garantizar que su rack se mantenga a una temperatura óptima y, asimismo, a prolongar la durabilidad de su equipo y minimizar o evitar el tiempo de inactividad.

Diseño discreto y resistente

Estas barras de instalación de cables están fabricadas con acero macizo y ocupan solo un tercio de una U de rack en cada punto de instalación. El diseño redondo de acero macizo garantiza una gran capacidad de peso, a diferencia de barras de instalación planas que se pueden doblar fácilmente.

Ahorre en gastos de envío

Este paquete incluye 10 barras de instalación de cables, lo cual le permite adquirir varias barras en un mismo paquete. Solución ideal para implementaciones a gran escala, ya que reduce significativamente tanto el volumen de empaquetado, como los gastos de envío.

El modelo CMLB10 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Evite tiranteces de los cables sobre los puertos de su equipo para montaje en rack, a fin de protegerlo de daños
- Se incluyen 10 barras de instalación de cables para reducir los gastos de envío
- Fabricación con acero macizo y diseño redondo para máxima capacidad de peso

Features

- Evite tiranteces de los cables sobre los puertos de su equipo para montaje en rack, a fin de protegerlo de daños
- Se incluyen 10 barras de instalación de cables para reducir los gastos de envío
- Fabricación con acero macizo y diseño redondo para máxima capacidad de peso
- Compatible con la norma EIA/ECA-310-E

Hardware	Warranty	2 Years
	Altura U	1U
	Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
	Orientación	Horizontal
	Tipo de Marco	Acero
Características Físicas	Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
	Ancho del Producto	4.1 in [10.4 cm]
	Longitud del Producto	19.1 in [48.5 cm]
	Peso del Producto	2.8 lb [1.3 kg]
Información de la Caja	Altura de la Caja	3.1 in [78 mm]
	Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
	Longitud de la Caja	20.1 in [51 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.5 lb [1.6 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	10 - barras de instalación de cables 20 - Tornillos M5 20 - Tuercas Jaula M5

Product appearance and specifications are subject to change without notice.