

## Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K

Product ID: CDPVGDVHDB



Este adaptador de viaje 3 en 1 constituye una solución portátil para la conexión de su ordenador equipado con USB-C a una pantalla VGA, DVI o HDMI®.

Este adaptador de viaje es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort de su ordenador. El modo Alt (alternativo) de DisplayPort significa que su ordenador puede transmitir una señal de vídeo DisplayPort a través del puerto USB-C.

## Conectividad con estilo para su ordenador portátil equipado con USB-C

Este adaptador de viaje incluye un cable integrado (color negro) USB-C y funciona bien con su Dell XPS™, MacBook y cualquier dispositivo compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort a través del puerto USB-C.



## Conectividad todo en uno, pensada para los usuarios que viajan/se desplazan

En lugar de llevar tres adaptadores de vídeo por separado en la bolsa de su ordenador portátil, este adaptador 3 en 1 le ofrece todas las salidas de vídeo que necesita. Con salidas VGA, DVI y HDMI, este adaptador le permite conectar el puerto USB Type-C de su ordenador portátil a casi cualquier pantalla de una sala de juntas o aula de clases, lo cual evita las molestias de llevar un adaptador por separado para cada tipo de pantalla.

Gracias a las diferentes salidas de vídeo y su diseño que ocupa poco espacio, este adaptador resulta una solución plug-and-play ideal para usuarios que viajan/se desplazan o en aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo) en oficinas.

## Innovador gestor integrado de cables

El adaptador incluye una pieza de sujeción para el cable integrado. Solo tiene que guardar el cable en su sitio, a lo largo de un lado del adaptador, para su seguro y rápido almacenamiento mientras viaja o se desplaza, y garantizar así que el adaptador quedará debidamente guardado en su bolsa de viaje.

## Impresionante calidad de imágenes

La salida HDMI de este adaptador de viaje es compatible con resoluciones Ultra HD 4K para ofrecer cuatro veces la calidad de imagen que ofrece la resolución de alta definición de 1080p. La salida HDMI también es retrocompatible con resoluciones más bajas, como 1080p y 720p, así que el adaptador también se ajusta de forma ideal a su equipo de generación anterior. Las salidas VGA y DVI también son compatibles con resoluciones máximas de hasta 1920 x 1200, lo cual permite disfrutar de excelente calidad de imágenes de vídeo.

El adaptador de viaje es compatible con dispositivos USB Type-C Intel® Thunderbolt™ 3 con capacidad de señal de salida DisplayPort.

El modelo CDPVGDVHDB está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Nota:**

- MacOS 10.12.6 o superior se necesita para que su MacBook sea compatible con este producto
- Su portátil equipado con USB-C debe soportar video (modo alt DP) para poder funcionar con este adaptador. El adaptador no es compatible con la entrega de potencia por USB

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Lleve el adaptador consigo cuando viaje o se desplace y conéctelo a casi cualquier monitor
- En el caso de aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo), conecte su Dell XPS, Chromebook Pixel, MacBook u otro ordenador portátil o tablet equipado con USB-C a una pantalla VGA, DVI o HDMI de la oficina
- Conecte un monitor VGA, DVI o HDMI a su ordenador portátil equipado con USB-C, a fin de utilizarlo como monitor secundario

### Features

- Adaptador 3 en 1: USB-C a VGA, USB-C a DVI y USB-C to HDMI
- Máxima portabilidad con el gestor de cable integrado
- Asombrosa calidad de imagen, gracias a la compatibilidad con UHD 4K
- Instalación plug-and-play
- Formato compacto
- Diseño de peso ligero
- Compatible con dispositivos USB Type-C Thunderbolt 3 con capacidad de señal de salida DisplayPort

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	USB Type-C
	Estilo de adaptador	Adaptadores
	ID del Conjunto de Chips	Cypress - CYPD2120-24LQXIT Cypress - CY7C65217 Analogix - ANX9847FN-AA-R MegaChips - MCDP2850-BC
	Salida A/V	DVI HDMI VGA
<b>Rendimiento</b>	Especificaciones de Audio	Salida HDMI - Sonido envolvente 7.1
	Especificaciones Generales	El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si se efectúan varias conexiones, solo una de las salidas funcionará.
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 @ 60Hz
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 @ 30Hz
	Resoluciones Admitidas	<b>HDMI output:</b> 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720  <b>DVI and VGA output:</b> 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	Video Revision	DisplayPort 1.2 HDMI 1.4
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input
	Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output 1 - DVI-I (29 pines) Hembra Output 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
<b>Observaciones / Requisitos</b>	Nota	MacOS 10.12.6 o superior se necesita para que su MacBook sea compatible con este producto  Su portátil equipado con USB-C debe soportar video (modo alt DP) para poder funcionar con este adaptador. El adaptador no es compatible con la entrega de potencia por USB

	Requerimientos del Sistema y Cables	Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 5~95%
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.7 in [1.8 cm]
	Ancho del Producto	2.4 in [60 mm]
	Color	Negro y Plata
	Longitud del Cable	3.5 in [90 mm]
	Longitud del Producto	4.3 in [11 cm]
	Peso del Producto	2.4 oz [67 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
<b>Información de la Caja</b>	Package Height	1.3 in [32 mm]
	Package Length	6.9 in [17.4 cm]
	Package Width	5.7 in [14.4 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	0.4 lb [0.2 kg]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB-C de viaje

Product appearance and specifications are subject to change without notice.