

Lector/Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria Flash CFast 2.0

Product ID: CFASTRWU3



Descargue, visualice y haga copias de seguridad de sus fotos y videos rápidamente, en sus tarjetas CFast™, gracias a este lector / grabador de tarjetas CFast. Descargue o haga copias de seguridad de sus archivos donde quiera que vaya, al trabajar fuera o en la oficina (o estudio).

Alto rendimiento del acceso a archivos

Aproveche el rápido rendimiento de la tecnología USB 3.0 (5Gbps) cuando descargue fotos de alta resolución y videos de alta definición (HD) total desde su cámara DSLR o grabadora de video a su computadora de escritorio, laptop, o tablet. Ahorre valioso tiempo a diario y logre mayor eficiencia del flujo de trabajo al acceder, transferir y hacer copias de seguridad de archivos en una computadora.

Diseño compacto que facilita la portabilidad

Utilice el lector / grabador de tarjetas donde quiera que vaya, a fin de acceder a sus fotos y videos rápidamente. Con diseño compacto y de peso ligero, así como un cable integrado, este lector de tarjetas tiene un práctico tamaño pequeño que facilita su uso portátil o con una computadora en una ubicación fija. Se puede llevar cómodamente en un maletín, al trabajar fuera o en la oficina / estudio. También ofrece alimentación por USB, así que no se requiere alimentación externa.

El lector / grabador de tarjetas está fabricado con material duradero y sólido, resistente a los posibles golpes al trabajar fuera de la oficina. El cable integrado evita tener que acordarse de llevar otro cable.

Fácil acceso a unidades de almacenamiento CFast

Ideal para fotógrafos y videógrafos, este lector / grabador de tarjetas está diseñado para su fácil uso, con funcionalidad plug-and-play para tarjetas de memoria CFast 2.0, lo cual ahorra tiempo y permite trabajar más eficientemente a diario. Para mejorar su productividad, acceda a tarjetas CFast 2.0 o 1.0 simultáneamente, mediante el uso de diversos cables adaptadores.

Es fácil configurarlo. El lector / grabador de tarjetas CFast no requiere la instalación de software ni controladores adicionales, y es compatible con la mayoría de los sistemas operativos, incluyendo Windows, Mac y Linux.

El modelo CFASTRWU3 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Descargue y haga copias de seguridad de sus fotos de alta resolución y videos de alta definición (HD) total desde su cámara o grabadora de video DSLR a su computadora de escritorio, laptop o tablet
- Ideal para profesionales creativos, incluyendo fotógrafos y videógrafos

Features

- Descargue y haga copias de seguridad de sus fotos y videos rápidamente, desde su tarjeta CFast 2.0 a su dispositivo, con velocidades de transferencia de hasta 5Gbps, a través de USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)
- Fácil portabilidad gracias al diseño compacto y de peso ligero, así como el cable integrado
- Este lector y escritor de tarjetas es compatible con tarjetas de memoria CFast 2.0 y 1.0
- Intercambio en caliente y conectividad plug-and-play
- No se requiere instalar software ni controladores
- Acceda a varias tarjetas de memoria CFast 2.0 simultáneamente, mediante el uso de varios cables adaptadores
- Retrocompatible con USB 2.0 y 1.x

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Unidades	1
	ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1153E
	Interfaz	USB 3.0
	Tipo de Bus	USB 3.0
	Unidades Compatibles	CFast 2.0, 1.0
Rendimiento	4Kn Support	Sí
	Compatibilidad con UASP	Sí
	Soporta Hot Swap	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
	Tipo de Memoria Multimedia	CFast 2.0 / 1.0
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s CFast 2.0 (6 Gbps)
Conector(es)	Conectores de la Unidad	1 - CFast Data & Power Combo (7+17 pin)
	Conectores del Host	1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Indicadores	Indicadores LED	1 - Encendido y actividad (sólido para enlace; intermitente para actividad)
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Humedad	HR de 40% a 50%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [14.7 mm]
	Ancho del Producto	2.3 in [58 mm]
	Color	Plata
	Longitud del Producto	9.7 in [246 mm]
	Peso del Producto	1.5 oz [42.2 g]
	Tipo de Gabinete	Aluminio
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	1.9 oz [55 g]

Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Lector / escritor de tarjetas USB 3.0
		1 - Guía rápida de inicio

Product appearance and specifications are subject to change without notice.