

## Câble verrouillable DisplayPort 30 cm - M/M

Product ID: DISPLPORT1L



Le câble 30 cm DisplayPort 1.2 DISPLPORT1L avec verrouillage constitue une connexion sûre entre vos périphériques DisplayPort et offre une performance plus élevée que les câbles HDMI® ou Dual Link DVI.

Le câble DP prend en charge des résolutions élevées jusqu'à 4k x 2k (4096 x 2160) à 60 Hz avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s. Ce câble prend également en charge le flux MST (Multi-Stream) pour plusieurs écrans installés en série et offre un support audio en option.

Le câble court DisplayPort de 30 cm est idéal pour les applications mobiles, comme pour connecter votre ordinateur portable à un écran. Il constitue une solution portable, qui en fait un accessoire parfait pour les ordinateurs portables.

Le DISPLPORT1L bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité garantie et pour assurer que le contenu protégé de façon numérique s'affiche correctement grâce à des capacités HDCP et DPCP.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Connexion d'un écran DisplayPort à un PC ou une autre source DisplayPort

### Features

- High-resolution support of up to 4k x 2k
- Support for High Bit Rate 2 (HBR2) bandwidth of up to 21.6 Gbps
- Backward compatible with DisplayPort 1.1
- Offers 50cm in cable length
- Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort 1.2
- Supports the DPCP (DisplayPort Content Protection) standard in addition to HDCP
- Molded latching connectors with strain relief

|                                   |                           |  |
|-----------------------------------|---------------------------|--|
|                                   | Warranty                  | Lifetime   |
| <b>Matériel</b>                   | Nombre de conducteurs     | 19   |
|                                   | Placage du connecteur     | Nickel   |
|                                   | Résistance au feu         | Homologué CMG (usage général)                    |
|                                   | Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé   |
|                                   | Type de gaine de câble    | PVC - Polyvinyl Chloride                         |
| <b>Connecteur(s)</b>              | Connecteur A              | 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle |
|                                   | Connecteur B              | 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle |
| <b>Caractéristiques physiques</b> | Calibre du fil            | 28 AWG   |
|                                   | Couleur                   | Noir   |
|                                   | Dia. ext. du câble        | 0.3 in [6.5 mm]                                  |
|                                   | Longueur de câble         | 1 ft [0.3 m]                                     |
|                                   | Longueur du produit       | 1 ft [0.3 m]                                     |
|                                   | Poids du produit          | 1.8 oz [50 g]                                    |
| <b>Informations d'emballage</b>   | Poids brut                | 2.1 oz [59 g]                                    |
| <b>Contenu du paquet</b>          | Inclus dans le paquet     | 1 - Câble verrouillable DisplayPort 30 cm        |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.