

Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - HDMI 4K o VGA - GbE - USB 3.0 - Bianco e Argento

Product ID: DKT30CHVW



Connettività estesa dei computer laptop con tecnologia USB-C™. Questo adattatore USB-C multiporta consente di trasformare il computer laptop in una potente workstation, praticamente in ogni luogo, eliminando la seccatura di portare con sé e collegare diversi adattatori. Questo adattatore 4-in-1 consente di aggiungere uscita video HDMI® Ultra HD 4K o VGA, una porta USB 3.0 Type-A e una porta Gigabit Ethernet tramite la porta USB-C del computer laptop.

È l'accessorio da viaggio ideale per il MacBook Pro, Chromebook™, Dell XPS o un altro computer laptop con tecnologia USB Type-C™ e fornisce le uscite video più comuni oltre ad altre opzioni essenziali per le porte. Ha un design elegante con finiture in bianco e argento per abbinarsi perfettamente al computer laptop in uso ed è compatibile con la porta Thunderbolt™ 3.

Una potente workstation con uscita video 4K

L'adattatore multiporta espande la connettività dei computer laptop con numero limitato di porte, consentendo di collegare più dispositivi contemporaneamente. Abbinato al display del computer laptop, questo versatile adattatore multiporta USB-C consente di creare facilmente una potente workstation.

L'adattatore multiporta USB-C dispone di porte HDMI (con audio) e VGA, in modo da poter collegare facilmente un monitor HDMI 4K o un monitor VGA a definizione standard. È possibile collegare un monitor ad alta risoluzione per tenere presentazioni coinvolgenti in sale riunioni, classi e sale conferenze. Quando si viaggia, è possibile utilizzare un televisore dotato di porta HDMI in una stanza d'hotel come display esterno. L'uscita video VGA consente di collegare facilmente sistemi di proiezione o monitor VGA di precedente generazione quando serve.

Connettività di rete affidabile

La porta Gigabit Ethernet garantisce un affidabile accesso alla rete cablata, ideale per ambienti con accesso Wi-Fi limitato.

Progettato per una portabilità semplificata

Questo adattatore multiporta compatto è alimentato tramite USB, così non è necessario portare con sé un adattatore di alimentazione separato. Fornisce uscita video HDMI e VGA, assicurando la flessibilità di adattarsi a configurazioni della sala riunioni più e meno recenti secondo le necessità. L'adattatore dispone inoltre di un cavo USB-C integrato che fornisce connettività di rete, oltre a una porta USB Type-A per la massima versatilità durante gli spostamenti.

Il prodotto DKT30CHVW è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota:

- Per i sistemi host MacBook che utilizzano macOS 10.12, è richiesta la versione 10.12.6 o successiva per supportare questo prodotto.
- il laptop host dotato di USB-C deve supportare i video (DP Alt Mode) per funzionare con questo adattatore. L'adattatore non supporta la fornitura di alimentazione tramite USB.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- L'adattatore portatile, in bianco e argento, è l'accessorio perfetto per il MacBook Pro, Chromebook o un altro computer laptop con tecnologia USB-C, e offre video 4K, VGA, GbE e una porta USB 3.0 Type-A.
- Consente il collegamento del laptop al proiettore e la visualizzazione di contenuti multimediali nell'ambiente domestico o di presentazioni coinvolgenti nelle sale riunioni e in aula
- Consente l'utilizzo di un televisore dotato di porta HDMI in una camera d'hotel, come display esterno quando si è in viaggio
- Adattatore compatto integrabile in spazi di lavoro ridotti in contesti di ufficio e home office

Features

- Connettività estesa del MacBook Pro, Chromebook, Dell XPS o altro computer laptop con tecnologia USB-C
- L'adattatore multiporta 4 in 1 fornisce uscita video HDMI Ultra HD 4K (3840x2160p) o VGA, una porta USB 3.0 e una porta Gigabit Ethernet
- Alloggiamento elegante, compatto e resistente per la massima portabilità, con elegante finitura in bianco e argento
- Una porta USB 3.0 Type-A aggiuntiva consente di connettere i dispositivi USB esistenti (retrocompatibili con dispositivi USB 2.0 e 1.x)
- Compatibile con porte Thunderbolt 3
- Porta Gigabit Ethernet RJ45 con supporto di Wake-on-LAN (WOL), frame jumbo, tagging delle reti VLAN ed Energy-Efficient Ethernet
- Semplice configurazione con supporto nativo nella maggior parte dei sistemi operativi Windows® e Mac (funziona anche con Google Chrome OS™)

Hardware	Warranty	3 Years	
	Display supportati	1	
	ID chipset	Cypress - CYPD2122 Cypress - CYUSB3314 STMicroelectronics - STDP2650 Chrontel - CH7517 ASIX - AX88179	
	Porta(e) di ricarica rapida	No	
	Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1	
	Supporto di 4K	Sì	
	Tipo bus	USB-C	
	Prestazioni	Auto MDIX	Sì
Massima velocità di trasferimento dati		5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)	
Reti compatibili		10/100/1000 Mbps	
Risoluzioni analogiche massime		2048 x 1280p - 30Hz (VGA)	
Risoluzioni digitali massime		3840 x 2160p - 30Hz (HDMI)	
Specifiche audio		Uscita HDMI con audio surround 7.1	
Supporto modalità Full Duplex		Sì	
Supporto UASP		Sì	
Tipo e velocità		USB 3.0 - 5 Gbit/s	
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio 1 - HDMI (19 pin) Femmina 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina 1 - RJ-45 Femmina 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina	
	Software	Compatibilità con sistemi operativi	
		Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS da 10.10 a 10.14 Chrome OS™	
	Note/requisiti speciali	Nota	Per i sistemi host MacBook che utilizzano macOS 10.12, è richiesta la versione 10.12.6 o successiva per supportare questo prodotto. Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. È necessario verificare che la porta USB-C del laptop supporti DP Alt Mode.

È possibile utilizzare una sola uscita video alla volta (HDMI o VGA). Se sono collegati due display, ha la priorità la porta HDMI.

Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K.

USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.

Requisiti di sistema e cavi

Laptop host con una porta USB-C disponibile (per assicurare la piena funzionalità, la porta USB-C del laptop deve supportare DP Alt Mode).

Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Umidità	5~95% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.7 in [1.7 cm]
	Colore	Bianco e argento
	Larghezza prodotto	2.1 in [54 mm]
	Lunghezza cavo	4.1 in [105 mm]
	Lunghezza prodotto	4.5 in [11.4 cm]
	Peso prodotto	2.5 oz [72 g]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Package Height	1.3 in [32 mm]
	Package Length	7.6 in [19.3 cm]
	Package Width	4.9 in [12.4 cm]
	Peso spedizione (confezione)	5.4 oz [152 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore Multifunzione USB-C per laptop 1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.