

# Panneau double de gestion de câbles horizontal 2U pour rack de serveur - Guide pour câbles avec anneaux

Product ID: CMPNL2U



Le panneau de gestion de câbles horizontal CMPNL2U 2U peut être monté sur un rack de serveur standard à 2 ou 4 montants de 19 po, ce qui vous permet d'organiser vos câbles horizontalement au moyen d'une gaine à doigts et d'anneaux. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

En acier de qualité supérieure, ce gestionnaire de câbles constitue une solution double, qui permet de gérer les câbles à l'avant et à l'arrière du panneau. L'avant est équipé de 4 anneaux horizontaux tandis que l'arrière comporte 2 anneaux supplémentaires ainsi qu'une gaine de câbles équipée d'une série de doigts qui permettent d'acheminer vos câbles pour les placer à l'endroit désiré tout en réduisant la tension au cours du processus.

De plus, le panneau favorise également la circulation d'air à travers le rack en fermant les espaces ouverts entre les équipements. Complet, cet organisateur horizontal de câbles s'installe facilement grâce à deux ensembles de vis pour rack (10/32 et 12/24).

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Pour une organisation nette et propre des câbles des racks et des armoires de serveur, des armoires de câblage et des systèmes de distribution réseau

### Features

- Anneaux à l'avant (x4) et à l'arrière (x2) du panneau
- Gaine à doigts à l'arrière permettant l'acheminement des câbles
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
- Conception de rack 2U
- Construction robuste en acier
- S'installe sur des racks de serveur standard de 48 cm à 2 ou 4 montants
- Inclut des vis pour rack

<b>Matériel</b>	Warranty	2 Years
	Hauteur U	2U
	Normes de l'industrie	EIA RS310-D
	Options de fixation	Montage en façade (avant seulement)
	Orientation	Horizontal
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Poids du produit	3.1 lb [1.4 kg]
	Type de boîtier	Acier
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	60.9 oz [1725 g]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Gestionnaire horizontal de câbles 2U 24 - Serre-câbles 4 - Vis UNF n° 10-32, 5/8 po 4 - Écrous cage UNF n° 10-32 4 - Vis UNC n° 12-24, 5/8 po 4 - Écrous cage UNC n° 12-24

Product appearance and specifications are subject to change without notice.