

DisplayPort naar DVI Actieve Adapter

Product ID: DP2DVIS



Met de DP2DVIS DisplayPort naar DVI Actieve Single-Link adapter kunt u uw DisplayPort videobron (pc, laptop, MacBook, etc.) aansluiten op een DVI-D-beeldscherm of -projector, waaronder televisies en Apple Cinema HD Display, zodat u zich de kosten kunt besparen voor het moeten upgraden naar een beeldscherm met DisplayPort.

In tegenstelling tot passieve adapters biedt deze DisplayPort naar DVI adapter een actieve omzetting voor gebruik met een DisplayPort-uitgang – ideaal voor grafische kaarten die geen multi-mode DP++ signalen (bijv. ATI Eyefinity) kunnen uitgeven. Dit compacte apparaat ondersteunt resoluties tot 1920x1200 en biedt een eenvoudige oplossing voor het omzetten van een DisplayPort-uitgang voor aansluiting op bestaande DVI-monitoren, televisies of projectoren.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
- Blijf uw bestaande DVI-monitor gebruiken met uw nieuw DisplayPort-computer of -bron
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm
- Perfect voor schermen van groot formaat die gebruik maken van hoge resoluties via DVI
- Voor gebruik met grafische kaarten die geen DP++ (multi-mode)-signalen kunnen uitgeven

Features

- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- Te gebruiken op elk DVI-D-scherm waaronder televisies en Apple Cinema HD Display
- Vergrendelbare DisplayPort-connector
- Voldoet aan de DisplayPort 1.1a-specificaties
- Ondersteunt HDCP 1.3
- Werkt met videokaarten die geen DP++ (multi-mode)-signalen kunnen uitgeven

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
	Adapterstijl	Adapters
	Audio	Nee
	AV-ingang	DisplayPort
	AV-uitgang	DVI
	Brandbestendigheid	LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen)
	Industriestandaarden	HDCP 1.3 DisplayPort 1.1 DDWG 1.0
Prestaties	Maximale digitale resoluties	1920x1200
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk
	Connector B	1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	80~90% RV
Fysieke eigenschappen	Breedte product	1.7 in [44 mm]
	Gewicht product	1.7 oz [48 g]
	Hoogte product	0.8 in [20 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	7.9 in [200 mm]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	0.2 lb [0.1 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - DisplayPort-naar-DVI-adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.