

Soporte para Computadora de Montaje para Debajo del Escritorio - Soporte para Gabinete de PC

Product ID: CPUMNTUD



Aproveche al máximo su espacio de trabajo. Este soporte para CPU de montaje debajo del escritorio libera espacio en el suelo y en el escritorio, además de permitirle el fácil acceso a su torre de computadora.

Organice el espacio de su oficina

El soporte para CPU de montaje debajo del escritorio constituye una manera fácil de instalar su computadora debajo de cualquier escritorio o superficie plana. Ayuda a mantener su espacio de trabajo ordenado y organizado, ya que se monta su computadora fuera del área del escritorio o suelo, a salvo de partículas de polvo y suciedad. Este soporte para computadora de montaje debajo del escritorio resulta ideal cuando desea instalar la CPU debajo de un escritorio, al trabajar de pie o sentado, lo cual permite mover la CPU hacia arriba o abajo junto con el escritorio, como sea necesario.

Compatible con la mayoría de torres de computadora

Este soporte de servicio pesado para CPU tiene un marco ajustable que es compatible con diversos gabinetes para PC, que varían entre ancho de 123mm a 253mm y altura de 357mm a 557mm.

Fácil acceso a su torre de computadora

Como permite un giro de 360°, este soporte para computadora de montaje debajo de escritorio facilita el acceso a la torre de la computadora, tanto la parte frontal, como trasera, lo cual garantiza que los puertos y los cables queden al alcance del usuario. Este soporte para CPU de montaje debajo del escritorio tiene un carril de 485mm con mecanismo para fácil deslizamiento, el cual permite mover la CPU a los lados, para mejor accesibilidad.

Proteja su equipo

El soporte de servicio pesado para torre de computadora mantiene de forma segura el gabinete de su computadora, con capacidad de peso de 30kg.

El modelo CPUMNTUD está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Instale su computadora debajo del escritorio o mesa, a fin de ahorrar espacio
- Ideal cuando desea instalar su CPU debajo de una mesa o escritorio de trabajo de pie o sentado

Features

- Ahorre espacio mediante el montaje de la torre de su computadora debajo del escritorio, fuera del suelo
- Se ajusta a la mayoría de modelos de torres de CPU, con un marco ajustable (12cm a 25cm de ancho, 35cm a 56cm de altura)
- Soporte de servicio pesado para CPU que mantiene de forma segura hasta 30kg de peso
- La posibilidad de giro total de 360° facilita el acceso a puertos y cables
- Fácil instalación, con todo el hardware necesario incluido

	Warranty	2 Years
Hardware	Opciones de Montaje	Debajo del escritorio
Rendimiento	Capacidad de Carga	66.3 lb [30 kg]
	Giro / Pivotación	360°
	Marco ajustable	123mm a 253mm de Ancho y 357mm a 557mm de Alto
Características Físicas	Altura del Producto	26.2 in [66.5 cm]
	Ancho del Producto	10 in [25.3 cm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	8.4 in [21.3 cm]
	Peso del Producto	11.1 lb [5 kg]
	Tipo de Gabinete	Acero y Plástico
Información de la Caja	Altura de la Caja	21.5 in [54.6 cm]
	Ancho de la Caja	9.6 in [24.5 cm]
	Longitud de la Caja	10.2 in [26 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	12 lb [5.4 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Soporte para CPU 1 - placa de montaje 4 - topes 2 - Tornillos de tope 6 - Tornillos de montaje 1 - Hoja de espuma 1 - Manual del Usuario

Product appearance and specifications are subject to change without notice.