

Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0 - Argent et blanc

Product ID: DKT30CHPDW



Cet adaptateur multiport USB-C élégant doté d'un port HDMI combine les capacités de trois adaptateurs à fonction unique dans une station d'accueil portable pour votre ordinateur portable. Vous profitez de la commodité d'un adaptateur USB-C vers USB, USB-C vers Ethernet et USB-C HDMI 4K dans une solution portable unique.

Et grâce à la prise en charge de la spécification USB Power Delivery 2.0 de 60 W, vous pouvez alimenter l'adaptateur et recharger votre ordinateur en même temps.

Créez un poste de travail performant

L'adaptateur USB-C polyvalent vous permet de créer une station de travail à deux écrans pratiquement n'importe où, fournissant une sortie HDMI 4K Ultra HD (3840 x 2160p) avec une fréquence de rafraîchissement de 30 Hz et de l'audio, deux ports USB 3.0 et un port Gigabit Ethernet, avec prise en charge de la spécification USB Power Delivery 2.0.

Le port Gigabit Ethernet avec prise en charge de Wake-on-LAN (WOL), des trames étendues, du marquage VLAN et de l'Ethernet éco-énergétique offre un accès au réseau filaire, idéal pour les zones présentant un accès Wi-Fi limité. En outre, avec ses deux ports USB 3.0 (USB Type-A) supplémentaires, vous pouvez connecter vos périphériques de productivité, comme votre souris et/ou une clé USB.

Une portabilité optimale

Idéal pour les déplacements, l'**adaptateur multiport** compact prend en charge la spécification **USB Power Delivery 2.0 (PD 2.0)**. Vous pouvez ainsi utiliser l'adaptateur d'alimentation **USB-C** de votre ordinateur portable pour alimenter à la fois ce dernier et l'adaptateur. L'adaptateur dispose également d'un câble USB-C rallongé intégré pour une connectivité plus flexible ; c'est aussi un câble de moins à emporter avec vous.

L'avantage StarTech.com pour les stations d'accueil PC

- **Compatibilité maximale** : StarTech.com propose des stations d'accueil PC compatibles avec tous les systèmes d'exploitation, marques d'ordinateurs portables et besoins de connectivité
- **Efficacité et rapidité améliorées** : plus de ports et plus d'affichages permettent d'optimiser la connectivité et la productivité de l'utilisateur final
- **Installation rapide** : dites adieu aux prises de tête et aux pertes de temps liées aux déploiements
- **Qualité professionnelle** : plébiscité par les professionnels de l'informatique dans le monde entier pour nos tests internes rigoureux, notre respect de la conformité et notre assistance technique multilingue à vie

Le modèle DKT30CHPDW bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur, le port USB-C de votre ordinateur portable doit prendre en charge l'alimentation USB Power Delivery et le DP alt mode.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Cet adaptateur portable, blanc et argenté, est l'accessoire idéal pour votre MacBook Pro, MacBook, Chromebook ou tout autre ordinateur portable USB-C, avec sa sortie vidéo 4K, son port GbE et ses deux ports USB 3.0
- Alimentez l'adaptateur et votre ordinateur portable via USB-C, à l'aide de l'adaptateur d'alimentation de votre ordinateur portable
- Intégrez l'adaptateur compact dans des espaces de travail confinés, au bureau et à domicile
- Connectez votre ordinateur portable à un vidéoprojecteur pour afficher du contenu multimédia à la maison ou proposer des présentations attrayantes dans des salles de conférence et de classe
- Utilisez un téléviseur équipé d'un port HDMI à l'hôtel comme un écran externe lors de vos déplacements

Features

- Ajoutez une sortie vidéo HDMI Ultra HD 4K (3840 x 2160p), deux ports USB 3.0 et un port Gigabit Ethernet à votre ordinateur portable MacBook ou Windows
- Alimentez simultanément l'adaptateur conforme aux exigences TAA et votre ordinateur portable, à l'aide de l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable (prise en charge de la spécification USB Power Delivery 2.0)
- Le câble USB-C intégré rallongé (25 cm) offre une plus grande flexibilité de connectivité
- Deux ports USB Type-A vous permettent de connecter vos périphériques existants (rétrocompatibles avec les périphériques USB 2.0 et 1.x)
- Compatible avec les ports Thunderbolt 3, prend en charge DP Alt Mode

Matériel	Warranty	3 Years
	Écrans pris en charge	1
	ID du chipset	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL100 Chrontel - CH7525A ASIX - AX88179
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
	Port(s) à charge rapide	Non
	Prise en charge 4K	Oui
	Type de bus	USB-C
Performance	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	Prise en charge UASP	Oui
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	Résolutions numériques max.	4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gb/s (USB 3.0) 2 Gb/s (Ethernet ; duplex complet)
Connecteur(s)	Types de connecteur	1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 Mâle 1 - HDMI (19 broches) Femelle 1 - RJ-45 Femelle 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 Femelle
	Logiciel	Compatibilité système d'exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.9 to 10.14 Chrome OS™
	Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage Un ordinateur portable hôte avec un port USB-C disponible (pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur, le port hôte USB-C doit prendre en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode) Facultatif : Adaptateur d'alimentation USB-C (par exemple, l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable)

	Remarque	<p>Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode.</p> <p>L'adaptateur peut se connecter au port USB-C d'un ordinateur portable hôte ne prenant pas en charge l'USB Power Delivery 2.0. Toutefois, dans cette configuration, si un adaptateur d'alimentation est connecté à l'adaptateur multifonction, il n'alimentera pas votre ordinateur portable hôte.</p> <p>Un écran compatible 4K est requis pour obtenir une résolution de 3840 x 2160p (la technologie 4K est également appelée 4K x 2K)</p> <p>L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s.</p> <p>Votre ordinateur portable peut avoir des exigences de charge spécifiques. Par exemple, si votre ordinateur portable nécessite une puissance de charge d'exactly 60 W et qu'un adaptateur consomme une partie de ces 60 W, votre ordinateur portable peut estimer qu'il ne reçoit pas assez d'énergie. Pour plus d'informations sur Power Delivery, contactez le fabricant de votre matériel.</p>
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
	Power Delivery	60W
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0 ~ 85 % (sans condensation)
	Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Température de stockage	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Silver & White
	Hauteur du produit	0.6 in [16 mm]
	Largeur du produit	2 in [51 mm]
	Longueur de câble	9.8 in [250 mm]
	Longueur du produit	3.8 in [96 mm]
	Poids du produit	2.3 oz [64 g]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Poids brut	6.8 oz [193 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur multiport USB-C

1 - Guide de démarrage rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.