

## DisplayPort till HDMI-adapter - 4K 60 Hz

Product ID: DP2HD4K60S



Med denna DisplayPort till HDMI®-adapter kan du sända HDMI-video och -audio från en DP-enhet, med stöd för Ultra HD 4K vid 60 Hz.

### Häpnadsväckande bildkvalitet med stöd för Ultra HD 4K vid 60 Hz

Med adaptern kan du utnyttja videofunktionerna som är inbyggda i din DisplayPort-anslutning för att ge enastående UHD-kvalitet till din 4K 60 Hz-skärm. Detta gör det enklare för dig att multitaska medan du använder flera skärmar för att arbeta med resurskrävande program.

Till skillnad från många 4K DisplayPort till HDMI-adaptrar som endast har stöd för uppdateringsfrekvens på 30 Hz fungerar denna adapter med HDMI 2.0-skärmar som kan ge upplösningar på upp till 3840x2160p vid 60 Hz. Stöd för HDMI 2.0 betyder att denna adapter har stöd för bandbredd på upp till 18 Gbps och är därför den idealiska lösningen för att utföra högupplösta uppgifter som till exempel redigering av 4K-video.

Adaptern är bakåtkompatibel med 1080p-skärmar, vilket garanterar att den fungerar med skärmar med lägre upplösning som till exempel TV-apparater eller projektorer i hemmet eller på kontoret.

## Ultimat bärbarhet med en kompakt och lätt design

Den kompakta videoadaptern är väldigt bärbar och lätt. Den är det perfekta tillbehöret till dina bärbara DP-enheter och får enkelt plats i datorväskan.

Den bärbara adaptern är ett praktiskt tillägg till företagsdatorer eftersom den gör så att dina medarbetare kan samverka med BYOD (Bring Your Own Device) HDMI-situationer på kontoret, som till exempel arbeta vid ett hot-desk med en HDMI-skärm eller dela din bärbara dators skärm till en projektor i styrelserummet.

## Problemfri setup med en aktiv adapter med plug-and-play-installation

För att garantera kompatibilitet med alla DisplayPort-utgångar har DP-adaptern aktiv konvertering. Aktiv videokonvertering krävs för att behålla 4K-upplösningar vid konvertering av DisplayPort till HDMI. En aktiv DP-adapter är idealisk för att sända 1080p-upplösningar eftersom den fungerar med grafikkort som inte kan sända DP++-signaler i multiläge, som till exempel ATI Eyefinity™-kort.

För en problemfri installation tillåter DisplayPort till HDMI-adaptern plug-and-play-installation utan extra mjukvara eller drivrutiner.

**Obs.:** För att få 4K-upplösning vid 60 Hz krävs en DisplayPort 1.2-utgång och en HDMI 2.0-skärm.

DP2HD4K60S täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Anslut din 4K 60 Hz HDMI-skärm till en DisplayPort-utgång
- Använd adaptern med bärbara företagsdatorer för att se till att dina medarbetare kan använda BYOD-skärmar på kontoret
- Använd en HDMI skärm som en sekundär monitor för din DisplayPort-utrustade dator

### Features

- Enastående bildkvalitet med stöd för UHD 4K-upplösningar vid 60 Hz
- Maximal bärbarhet med en kompakt och lätt design
- Problemfri setup med en aktiv DisplayPort-konvertering
- Ingen strömadapter behövs
- Plug-and-play-installation
- Stöder HDMI 2.0-skärmar

<b>Hårdvara</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Adaptrar
	Audio	Ja
	AV-ingång	DisplayPort - 1.4
	AV-utgång	HDMI
	Chipset-ID	Parade - PS176
	Industristandarder	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP 2.2 (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 2.0
	Portar	1
<b>Prestanda</b>	Audio-specifikationer	7.1 surroundljud
	Maximal digital upplösning	4K x 2K @ 60 Hz
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	4k x 2K (Ultra HD) @ 60 Hz 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
<b>Kontakt(er)</b>	Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts) Hane Input
	Connector B	1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
<b>Särskilda anmärkningar/krav</b>	<b>Obs.</b>	Denna videoadapter är inte kompatibel med kablar som använder RedMere™-teknik.
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Förvaringstemperatur	-25°C to 70°C (13°F to 149°F)
	Luftfuktighet	-25°C till 85°C vid 80 %-95 %
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabellängd	4.2 in [10.8 cm]
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktbredd	7.7 in [19.5 cm]
	Produkthöjd	0.4 in [1 cm]
	Produktlängd	8.5 in [21.5 cm]
	Produktvikt	0.8 oz [24 g]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	1.2 oz [33 g]

Package Height	0.6 in [14 mm]
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]

<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - DisplayPort till HDMI-adapter
---------------------------	-----------------	-----------------------------------

Product appearance and specifications are subject to change without notice.