

## DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter

Product ID: DP2DVI2



Mit dem DP2DVI2 DisplayPort® auf DVI Video Adapter-Konverter können Sie einen DVI-Monitor an DisplayPort-fähige Desktop-PCs oder Laptops anschließen.

Dieser Adapter unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200, sodass Sie alle Vorteile der Single-Link-DVI-Funktion genießen können. DP2DVI2 ist ein passiver Adapter, der einen DP++ Anschluss (DisplayPort++) erfordert, das bedeutet, dass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können.

StarTech.com bietet außerdem den DP2DVIS, einen aktiven DisplayPort zu DVI-Adapter.

Wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows.
- Behalten Sie Ihren bestehenden DVI-Monitor, und verwenden Sie ihn mit Ihrem neuen DisplayPort-Gerät.
- Eine ideale Lösung, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden.

### Features

- Unterstützt PC-Auflösungen von bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p.
- Der DisplayPort-Steckverbinder mit Schnappverschluss gewährleistet eine feste Verbindung.
- Einfach zu verwendendes Kabel, keine Software notwendig.

|                 |   |   |                               |
|-----------------|---|---|-------------------------------|
| <b>Hardware</b> | Warranty                                | 3 Years   |                               |
|                 | Active or Passive Adapter               | Passiv  |                               |
|                 | Adapterstil                             | Adapter   |                               |
|                 | Audio                                   | Nein  |                               |
|                 | AV-Ausgang                              | DVI   |                               |
|                 | AV-Eingang                              | DisplayPort   |                               |
| <b>Leistung</b> | Breitbild unterstützt                   | Ja  |                               |
|                 | Max. Digitalauflösungen                 | 1920x1200 / 1080p   |                               |
|                 | Unterstützte Auflösungen                | 1920x1080 (1080p)<br>1680x1050 (WSXGA+)<br>1600x1200<br>1600x900<br>1440x900<br>1400x1050 (SXGA+)<br>1366x768<br>1360x768<br>1280x1024<br>1280x960<br>1280x800<br>1280x768 (WXGA)<br>1280x720p (720p)<br>1280x600<br>1152x864<br>1024x768<br>800x600 (SVGA)<br>640x480 (480p) |                               |
|                 | Steckverbinder A                        | 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker   |                               |
|                 | Steckverbinder B                        | 1 - DVI-I (29-polig) Buchse   |                               |
|                 | <b>Spezielle Hinweise/Anforderungen</b> | System- und Kabelanforderungen DP++-Port (DisplayPort ++) auf Videokarte oder Videoquelle erforderlich (DVI- und HDMI-Passthrough muss unterstützt werden)  |                               |
|                 | <b>Umwelt</b>                           | Betriebstemperatur  | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)   |
|                 |   | Feuchtigkeit  | 5%-90%RH                      |
|                 |   | Lagertemperatur   | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
|                 | <b>Physische Eigenschaften</b>          | Farbe   | Schwarz                       |
| Kabellänge      |   | 6 in [152.4 mm]   |                               |
| Produktbreite   |   | 1.7 in [42 mm]  |                               |
| Produktgewicht  |   | 1.5 oz [43 g]   |                               |
| Produkthöhe     |   | 0.7 in [1.7 cm]   |                               |

|                                 |                             |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|                                 | Produktlänge                | 10 in [25.4 cm]                   |
| <b>Verpackungsinformationen</b> | Package Height              | 0.7 in [19 mm]                    |
|                                 | Package Length              | 8.7 in [22 cm]                    |
|                                 | Package Width               | 7.9 in [20 cm]                    |
|                                 | Versandgewicht (Verpackung) | 1.8 oz [52 g]                     |
| <b>Verpackungsinhalt</b>        | Im Paket enthalten          | 1 - DisplayPort-auf-DVI-Konverter |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.