

## Cable 91cm Adaptador Conversor de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP Activo - 2560x1600

Product ID: DP2DVIMM3BS



El cable conversor DisplayPort a DVI activo de 91 cm, modelo DP2DVIMM3B, le permite conectar un computador de escritorio o notebook equipado con DisplayPort directamente a un monitor o proyector DVI cercano, lo cual evita tener que comprar adaptadores adicionales y evita también el estorbo que produce el exceso de cable.

Para compatibilidad garantizada con prácticamente cualquier salida DisplayPort, el adaptador activo DisplayPort a DVI soporta señales DisplayPort multimodo (DP++), así como monomodo. A diferencia de los adaptadores pasivos, esto garantiza que el adaptador DP2DVIMM3BS se pueda utilizar incluso con tarjetas gráficas sin señal de salida multimodo DP++ disponible, como las ATI® Eyefinity.

Además, debido a que el cable conversor soporta resoluciones de video de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de video DisplayPort a DVI sin que se desmejore la calidad de la imagen.

El adaptador DP2DVIMM3BS está respaldado por la garantía de 3 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota:

Este adaptador no es compatible para su uso con Apple Cinema Display.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Uso con salidas de vídeo DisplayPort en monomodo que no puedan emitir señal de salida multimodo DP++, como en las tarjetas gráficas ATI® Eyefinity.
- Conexión directa de un dispositivo DVI (monitor, proyector) existente a un dispositivo de salida DisplayPort
- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

### Features

- Conversión activa de DisplayPort a DVI
- 1 conector macho DisplayPort, 1 conector macho DVI
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
- Instalación plug-and-play

|                                   |                                     |   |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Hardware</b>                   | Warranty                            | 3 Years   |
|                                   | Active or Passive Adapter           | Activo  |
|                                   | Entrada A/V                         | DisplayPort   |
|                                   | Estilo de adaptador                 | Adaptadores de cable  |
|                                   | ID del Conjunto de Chips            | Parade - PS171  |
|                                   | Salida A/V                          | DVI   |
|                                   | Soporte de Audio                    | No  |
| <b>Rendimiento</b>                | Longitud Máxima del Cable           | 3 ft [0.9 m]  |
|                                   | Pantalla Plana Soportada            | Sí  |
|                                   | Resolución Digital Máxima           | 1920 x 1200   |
|                                   | Resoluciones Admitidas              | 1024 x 768<br>1280 x 720<br>1920 x 1080<br>1920 x 1200  |
| <b>Conector(es)</b>               | Conector A                          | 1 - DisplayPort (20 pines) Macho  |
|                                   | Conector B                          | 1 - DVI-D (25 pines) Macho  |
| <b>Observaciones / Requisitos</b> | Requerimientos del Sistema y Cables | Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.<br><br>This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display. |
| <b>Requisitos Ambientales</b>     | Humedad                             | HR 40% ~ 85%  |
|                                   | Temperatura de Almacenamiento       | -10°C to 70°C (14°F to 158°F)   |
|                                   | Temperatura Operativa               | 0°C to 60°C (32°F to 140°F)   |
| <b>Características Físicas</b>    | Altura del Producto                 | 0.6 in [1.5 cm]   |
|                                   | Ancho del Producto                  | 1.6 in [40 mm]  |
|                                   | Color                               | Negro   |
|                                   | Longitud del Cable                  | 3 ft [0.9 m]  |
|                                   | Longitud del Producto               | 36 in [91.5 cm]   |
|                                   | Peso del Producto                   | 2.6 oz [74.9 g]   |
| <b>Información de la Caja</b>     | Altura de la Caja                   | 0.6 in [15 mm]  |
|                                   | Ancho de la Caja                    | 7.8 in [19.7 cm]  |

Longitud de la Caja 8.7 in [22.2 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.2 oz [91.6 g]

---

**Contenido de la Caja** Incluido en la Caja 1 - Adaptador activo de DisplayPort a DVI

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.