

DisplayPort till VGA-adapter - 1920x1200

Product ID: DP2VGA3



Med DisplayPort till VGA-adaptern kan du koppla din DisplayPort-utrustade bärbara eller stationära dator till en VGA-skärm eller projektor, vilket eliminerar utgiften för uppgradering till en DP-skärm.

Kristallklar bildkvalitet

Med sitt stöd för videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p kommer du förvånas över bildkvaliteten som adaptern ger, även när den är ansluten till en äldre VGA-skärm, projektor eller TV. Adaptern utnyttjar videoförmågorna som är inbyggda i din DisplayPort-anslutning för att leverera alla detaljer i fantastisk HD-upplösning.

Fungerar med dina äldre VGA-skärmar och projektorer

Denna DisplayPort-videoadapter gör din DP-dator helt kompatibel med äldre VGA-skärmar eller -projektorer i hemmet eller på kontoret. Du kan antingen använda omvandlaren för att ansluta till en befintlig VGA-skärm eller för att lägga till ytterligare en bildskärm till din arbetsplats för att öka din produktivitet.

Designad för maximal bärbarhet

Denna DisplayPort till VGA-dongel maximerar bärbarhet med en kompakt och lätt design, vilket gör den till det perfekta resetillbehöret till dina bärbara DisplayPort-enheter. Dess superbärbara design gör adaptorn perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret. Den levererar presentationer i HD-video när du är på resande fot eller när du är uppkopplad hemma.

För att leverera extra bekvämlighet stödjer denna DP till VGA-omvandlare plug-and-play-anslutning och den kan installeras utan problem utan extra program eller drivrutiner.

DP2VGA3 täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Utöka din arbetsplats med en sekundär skärm genom att ansluta en VGA-skärm till din DisplayPort-enhet
- Leverera professionella videopresentationer i HD-kvalitet på kontoret eller på resa
- Anslut din bärbara BYOD-dator till hot desks med VGA på kontoret eller till en projektor i styrelserummet

Features

- Öka din produktivitet genom att ansluta en sekundär bildskärm till din arbetsplatsdator
- Upplev kristallklar bildkvalitet med stöd för HD-videoupplösningar på upp till 1920x1200 eller 1080p
- Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design
- Problemfri installation plug-and-play-funktion

Hårdvara	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Adaptrar
	Audio	Nej
	AV-ingång	DisplayPort - 1.2
	AV-utgång	VGA
Prestanda	Maximal analog upplösning	1920x1200
	Stöd för widescreen	Ja
Kontakt(er)	Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts) Hane
	Connector B	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	40 %-85 %RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	3.9 in [100 mm]
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktbredd	1.5 in [37 mm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.4 cm]
	Produktlängd	9.1 in [23 cm]
	Produktvikt	1.2 oz [34 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	1.5 oz [43 g]
	Package Height	0.7 in [18 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - DisplayPort till VGA-adapater

Product appearance and specifications are subject to change without notice.