

## Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m

Product ID: DP2VGAAMM3M



È possibile organizzare lo spazio di lavoro con un ordine senza precedenti.

Questo esclusivo cavo adattatore DisplayPort™ a VGA da 3 m è dotato di porta audio incorporata, che permette di collegare monitor VGA e altoparlanti al desktop dotato di DisplayPort (DP).



### **Consente di creare un ambiente ordinato**

Permette di eliminare l'ingombro dei cavi dalla scrivania. Con la porta audio incorporata, non è più necessario collegare un cavo audio separato dal monitor o dagli altoparlanti al desktop o laptop. Basta inserire il cavo audio dagli altoparlanti al cavo adattatore, per una soluzione semplice e ordinata.

Per utilizzare la funzione audio dell'adattatore, è necessario prevedere l'alimentazione tramite USB. È sufficiente collegare un cavo Micro-USB nell'adattatore da computer, monitor o morsettiera USB per fornire l'alimentazione necessaria.

### **Consente di sostituire una porta audio danneggiata**

L'adattatore garantisce di poter disporre sempre di tutte le connessioni necessarie. In caso di porta audio del computer danneggiata o bloccata, il cavo adattatore assicura la disponibilità del suono per guardare presentazioni video, ascoltare musica durante il lavoro o parlare con i colleghi via Skype™.

DP2VGAAMM3M è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Permette di collegare gli altoparlanti e un monitor VGA al computer dotato di DisplayPort, senza cavi visibili e ingombranti
- Può essere utilizzato nella sala riunioni o sulle workstation da ufficio per le installazioni che richiedono un cavo di 3 m

### Features

- Consente di creare un ambiente di lavoro ordinato, nascondendo i cavi audio e video dietro il monitor
- Consente di sostituire una porta audio danneggiata o bloccata collegando gli altoparlanti al computer direttamente tramite l'adattatore
- Offre una qualità nitida delle immagini grazie al supporto di risoluzioni video ad alta definizione fino a 1920x1200 o 1080p

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Audio	Sì
	Ingresso AV	DisplayPort
	Stile adattatore	Cavi adattatore
	Uscita AV	VGA
<b>Prestazioni</b>	Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 / 1080p (output)
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p (input)
	Specifiche audio	2-channel stereo (3.5mm)
	Widescreen supportato	Sì
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
	Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
	Tipo/i connettori	1 - USB micro-B (5 pin) Femmina
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Umidità	40%~50%RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	5.7 in [146 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	1.6 in [39.7 mm]
	Lunghezza cavo	9.8 ft [3 m]
	Lunghezza prodotto	118.1 in [3000 mm]
	Peso prodotto	2.6 oz [75 g]
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	5.9 oz [168 g]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Cavo adattatore DisplayPort a VGA da 3 m con audio  1 - cavo Micro USB da 0,5 m

Product appearance and specifications are subject to change without notice.