

Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 1,8m

Product ID: DP2VGAMM6B



Le câble convertisseur actif DisplayPort vers VGA DP2VGAMM6B de 1,8 m vous permet de connecter votre ordinateur de bureau ou portable doté d'un DisplayPort directement à un moniteur VGA ou un vidéoprojecteur sans adaptateur ni câble supplémentaire - une solution économique permettant d'utiliser votre nouvel ordinateur doté de DisplayPort avec un moniteur VGA ou un projecteur.

De plus, étant donné que le câble convertisseur prend en charge la résolution 1920x1200, vous pouvez convertir une source vidéo DisplayPort vers VGA sans compromis sur la qualité vidéo.

Le câble DP2VGAMM6B bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Connectez votre écran VGA existant (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie DisplayPort (ordinateur de bureau, ordinateur portable)
- Utilisez votre moniteur VGA comme écran secondaire connecté à un port de sortie DisplayPort
- Connectez un ordinateur doté d'un DisplayPort à un vidéoprojecteur VGA pour les présentations ou pour des réunions en salle

Features

- Convertisseur DisplayPort actif vers VGA
- Installation plug-and-play
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (WUXGA) et HDTV jusqu'à 1080p

Matériel	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actif
	Entrée AV	DisplayPort - 1.2
	ID du chipset	Analogix - 9832
	Prise en charge audio	Non
	Sortie AV	VGA
	Type adaptateur	Câbles adaptateurs
Performance	Longueur max. de câble	6 ft [1.8 m]
	Résolutions analogiques max.	1920x1200 / 1080p (Output)
	Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p (Input)
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
	Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %
	Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
	Largeur du produit	1.4 in [35 mm]
	Longueur de câble	6 ft [1.8 m]
	Longueur du produit	6 ft [1.8 m]
	Poids du produit	3.7 oz [103.7 g]
Informations d'emballage	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.7 in [19.5 cm]
	Poids brut	4.5 oz [128 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble adaptateur DisplayPort™ vers VGA

Product appearance and specifications are subject to change without notice.