

Câble de commutateur KVM DVI-D Dual Link USB 4-en-1 de 3 m avec audio et microphone

Product ID: DVID4N1USB10



Ce câble KVM DVI/USB 4 en 1 de 3 m offre une qualité vidéo DVI Dual Link avec une souris et un clavier USB, une sortie audio et une connexion pour microphone 3,5 mm en un seul câble compact. Le câble KVM 4 en 1 est une solution pratique et abordable qui est adaptée aux commutateurs KVM USB DVI Dual Link, vous permettant de partager un ensemble de périphériques USB entre deux ordinateurs configurés pour une sortie haute définition. Bénéficiant de notre garantie à vie, le câble USB DVI KVM fournit une performance garantie pour un fonctionnement fiable. Compatibilité : Les commutateurs KVM StarTech.com compatibles sont disponibles dans la section Accessoires. Modèles Aten (CS1642, CS1644, CS1784, CS1782, CS1762, CS1764) Modèles Avocent (2SVDVI10-001, 4SVDVI10-001, SV4UAD, SC420, SC440, SC540) Modèles Belkin (F1DN102D, F1DN104D, F1DD102L, F1DD104L) Modèles Cables to go (52047, 52048)

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Connecte un ordinateur à un commutateur USB KVM + DVI Dual Link avec un support audio et pour microphone

Features

- Combine 4 câbles pour périphérique en un
- Prend en charge le signal DVI-D Dual Link
- Rétrocompatible avec les signaux et périphériques DVI-D Single Link
- Prend en charge les signaux de qualité HDTV et supérieurs (résolution de 2560 x 1600 à 60 Hz, et plus grande à une fréquence de rafraîchissement plus faible)
- Satisfait et dépasse toutes les spécifications DVI-D et USB 2.0
- Prend en charge la fréquence d'horloge DVI-D maximale en mode Dual Link jusqu'à 7,92 Gb/s

	Warranty	Lifetime
Matériel	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - DVI-D (25 broches) Mâle 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
	Connecteur B	1 - DVI-D (25 broches) Mâle 1 - USB B (4 broches) Mâle 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Longueur de câble	10 ft [3 m]
	Longueur du produit	10 ft [3 m]
	Poids du produit	22.1 oz [627 g]
Informations d'emballage	Package Height	1.6 in [40 mm]
	Package Length	13 in [33 cm]
	Package Width	10 in [25.5 cm]
	Poids brut	22.7 oz [644 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble de commutateur KVM USB DVI-D Dual Link 4 en 1 avec audio

Product appearance and specifications are subject to change without notice.