

DVI naar DisplayPort adapter met USB Power - 1920 x 1200

Product ID: DVI2DP2



Met deze DVI naar DisplayPort adapter kunt u een DVI videobron, zoals uw desktopcomputer, op uw DisplayPort (DP) scherm of projector aansluiten.

Krijg probleemloze DVI-D naar DP conversie

De DVI naar DisplayPort converter wordt door USB gevoed, waardoor u de vrijheid hebt om deze te voeden via een USB-poort van uw computer, in tegenstelling tot sommige converters waarvoor grote externe voedingsadapters nodig zijn. Door USB gevoede apparaten hebben geen wisselstroomcontact nodig, zodat u een DVI computer op een DP projector of scherm kunt aansluiten op plaatsen met weinig of ontoegankelijke stopcontacten, zoals uw vergaderruimte of werkplek.

De DVI naar DP adapter ondersteunt ook plug & play installatie, zodat u geen stuurprogramma's of software op uw computer hoeft te installeren.

Verhoog uw productiviteit

Met de DVI naar DisplayPort adapter kunt u een tweede scherm via een niet-gebruikte DVI-poort op uw computer aansluiten. Dankzij de extra schermruimte kunt u gemakkelijker multitasken, zodat u efficiënter kunt werken en in minder tijd meer kunt bereiken. Deze adapter is perfect voor op kantoor of overal waar u documenten, spreadsheets of websites op meerdere schermen moet bekijken.

Behoud uw high-definition videokwaliteit

Met ondersteuning van schermresoluties tot 1920x1200 of 1080p, kunt u met de DVI naar DisplayPort adapter volledig profiteren van de single-link DVI-D mogelijkheden van de grafische kaart van uw computer.

De DVI2DP2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sluit uw met DVI uitgevoerde laptop of desktopcomputer aan op een DisplayPort scherm
- Gebruik op uw kantoor of op een hot desk om een tweede scherm aan te sluiten
- Deel uw DVI computer met een DisplayPort projector in een vergaderruimte of conferentiezaal

Features

- Zorgt dat uw DVI computer en uw DisplayPort scherm compatibel zijn
- Eenvoudige installatie met USB-voeding en plug & play
- Verhoog uw productiviteit door een andere scherm op uw DVI-uitgang aan te sluiten voor multitasken
- Krijg high-definition video, met ondersteuning van resoluties tot 1920x1200

Hardware	Warranty	2 Years	
	Adapterstijl	Adapters	
	Audio	Ja	
	AV-ingang	DVI-D	
	AV-uitgang	DisplayPort	
	Chipsetcode	Mega Chip - STDP2600	
Prestaties	Maximale digitale resoluties	1920 x 1200 at 60Hz	
	Ondersteunde resoluties	1920x1200 1920x1080 (1080p) 1680x1050 (WSXGA+) 1600x1200 1600x900 1440x900 1400x1050 (SXGA+) 1366x768 1360x768 1280x1024 1280x960 1280x800 1280x768 (WXGA) 1280x720p (720p) 1280x600 1152x864 1024x768 800x600 (SVGA) 640x480 (480p)	
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja	
	Video Revision	DisplayPort 1.2	
	Connector(en)	Connector A	1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk Input 1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Output
		Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
	Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
		Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
		Vochtigheid	40%-50% RV
	Fysieke eigenschappen	Breedte product	1.4 in [35 mm]
		Gewicht product	2.5 oz [70.6 g]
		Hoogte product	0.7 in [17 mm]
		Kabellengte	7.9 in [200 mm]

	Lengte product	2.3 in [58 mm]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	0.1 lb [0 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - DVI naar DisplayPort Adapter 1 - 61 cm USB-verlengkabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.