

Câble Répartiteur en Y DVI-D vers 2x DVI-D 30 cm - Câble Splitter DVI-D - M/F

Product ID: DVISPL1DD



Le câble répartiteur DVI-D DVISPL1DD 30 cm vous permet de connecter deux moniteurs ou projecteurs DVI-D sur un seul port de sortie vidéo numérique DVI-D de votre ordinateur.

Bénéficiant de la garantie à vie StarTech.com, le DVISPL1DD offre une solution fiable et économique pour les configurations à deux écrans DVI.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sortie d'un signal vidéo numérique DVI sur deux écrans DVI-D simultanément
- Idéal avec les téléviseurs LCD, projecteurs LCD, téléviseurs plasma, téléviseurs HDTV, lecteurs DVD et boîtiers décodeurs

Features

- 1 connecteur DVI-D mâle
- 2 connecteurs DVI-D femelles
- Offre 30 cm de longueur de câble
- Connecteurs moulés, plaqués or avec serre-câble
- Respecte les normes DVI du DDWG

Matériel	Warranty	Lifetime
	Placage du connecteur	Or
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Performance	Résolutions numériques max.	2560 × 1600 @ 60Hz
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - DVI-D (25 broches) Mâle
	Connecteur B	2 - DVI-D (25 broches) Femelle
Notes spéciales / Configuration	Remarque	Ce produit divisera votre signal vidéo pour fournir deux images identiques de la même résolution. Il ne peut être utilisé pour étendre une image sur deux écrans ou pour montrer des images différentes sur chaque écran.
Caractéristiques physiques	Calibre du fil	28 AWG
	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	1.5 in [3.7 cm]
	Largeur du produit	1.7 in [42 mm]
	Longueur de câble	1 ft [0.3 m]
	Longueur du produit	1 ft [0.3 m]
	Poids du produit	5.4 oz [153 g]
Informations d'emballage	Package Height	1.5 in [39 mm]
	Package Length	8.9 in [22.5 cm]
	Package Width	4.9 in [12.5 cm]
	Poids brut	5.6 oz [158 g]
	Quantité par paquet	1
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble répartiteur vidéo numérique DVI-D vers 2 DVI-D 30 cm - M/F

Product appearance and specifications are subject to change without notice.