

Prozessorkühler Sockel 478 - CPU Kühler für Socket 478 mit 3-pin Molex

Product ID: FAN478



Der CPU-Kühler mit 478-Sockel ist eine Kombination aus CPU-Lüfter und Kühlkörper und wurde als preisgünstige Lösung für eine optimale CPU-Kühlung entwickelt. Der CPU-Kühler besteht aus einem zuverlässigen 60 mm großen Kugellagerlüfter, der einen ausgezeichneten Luftstrom erzeugt, und einem Aluminiumkühlkörper mit engstehenden Kühlrippen, die die Wärmeableitung verbessern und damit zur Kühlung des CPU-Umfelds beitragen. Die einfache Montage des Kühlers auf der Hauptplatine spart Zeit und Ärger.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Neuer oder Ersatzkühlkörper mit Kühllüfter für Pentium und Celeron CPUs mit 478-Sockel

Features

- Geeignet für Intel Hauptplatinen auf 478-Sockelbasis
- Aluminiumkühlkörper
- Kugelgelagerter 60-mm-Kühllüfter

Hardware	Warranty	2 Years
	Lüfterlagertyp	Hülsenlager Kugellager
	Lüftermaße	2.36 x 2.36 x 0.39in. (60 x 60 x 10mm)
	Wärmeableitungsmaße	3.2 x 2.7 x 1.5in. (83 x 69 x 36mm)
Leistung	Geräuschpegel	< 36 dBA
	Lüfterdrehzahl	4800 +/- 10%
	Luftzirkulationsrate	20.18 CFM
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	1 - Molex-Lüfter (3-polig, TX3) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Kompatibel mit Pentium 4-Prozessoren bis zu 2,8 GHz
Strom	Eingangsspannung	12 DC
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Aluminium und Kunststoff
	Produktbreite	2.7 in [69 mm]
	Produktgewicht	10.4 oz [295 g]
	Produkthöhe	2 in [50 mm]
	Produktlänge	3.3 in [83 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	0.7 lb [0.3 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Kühlkörperlüfter mit 478-Sockel 2 - Slotblech 1 - Packung mit Wärmeleitpaste 1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.