

Koelventilator Uitbreidingsslot Achterzijde met LP4 Connector

Product ID: FANCASE



Deze kwalitatief hoogwaardige PCI-ventilator is een aanvullende koelventilator die past in de PCI, ISA- of AGP-uitbreidingsslots van een computer. De ventilator zorgt voor betere prestaties van de uitbreidingskaart (videokaart, etc.) door het voorkomen van oververhitting, waardoor het een ideale videokaartkoeler is voor oudere, warm wordende 3D grafische kaarten zoals de Voodoo, TNT2, GeForce256 en dergelijke. De stille ventilator wordt gevoed via een eenvoudige LP4-aansluiting op de computervoeding en is voorzien van een borstelloze gelijkstroommotor die de temperatuur van de uitbreidingskaart laag houdt op vrijwel geruisloze wijze. De ventilator is compact genoeg om te passen in bijna elke uitbreidingsslot, zodat de luchtstroom daar heen kan worden geleid waar dit het meest nodig is. De ventilator wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Verhoog de luchtstroom in een computerbehuizing door het toevoegen van een ventilator aan de achterzijde
- Voeg een extra ventilator toe aan een computerbehuizing als deze geen mogelijkheid biedt voor standaard inbouwventilatoren
- Voer effectiever hete lucht af van een snelle grafische kaart

Features

- Ventilator met kogellager
- Past in standaard uitbreidingslots
- LP4 Molex voedingsaansluitingen

| | | |
|---|----------------------------|---|
| | Warranty | 2 Years |
| Hardware | Lagertype ventilator | Kogellager |
| Prestaties | Geluidsniveau | 32 dBA |
| | Luchtverplaatsing | 6.9 CFM |
| | Toerental ventilator | 2200 RPM |
| Connector(en) | Type connector(en) | 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Mannelijk 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Vrouwelijk |
| | | |
| Speciale opmerkingen / vereisten | Systeem- en kabelvereisten | Vrije uitbreidingslot (achterzijde) |
| Voeding | Ingangsspanning | 12 DC |
| | Vermogensopname | 1.8W |
| Gebruiksomgeving | Bedrijfstemperatuur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
| Fysieke eigenschappen | Breedte product | 3.5 in [90 mm] |
| | Gewicht product | 0.3 lb [0.1 kg] |
| | Hoogte product | 0.8 in [20 mm] |
| | Kleur | Zwart |
| | Lengte product | 4.3 in [110 mm] |
| | Type behuizing | Kunststof |
| Verpakkingsinformatie | Verzendgewicht (verpakt) | 0.3 lb [0.2 kg] |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd | 1 - Koelventilator Uitbreidingslot / Videokaart |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.