

## Lecteur de cartes mémoire Micro USB OTG pour appareils mobiles - Cartes SD et Micro SD

Product ID: FCREADU20TGB



Ce lecteur de carte OTG vous permet de monter rapidement vos cartes SD™ et MicroSD™ à votre tablette ou votre smartphone OTG. Ce lecteur de carte est compatible avec n'importe quel appareil OTG, comme les appareils mobiles Samsung Galaxy™, Sony Xperia™, HTC® et les tablettes et les smartphones Micro USB.

### Maximisez votre portabilité avec un lecteur de carte compact

Ce lecteur de carte OTG à la conception élégante peut être directement monté sur le port Micro USB de votre smartphone ou de votre tablette. Ce modèle ne comporte ni dongle ni câble afin que le lecteur de carte connecté ne traîne ni n'entrave d'aucune façon l'utilisation de votre appareil mobile. Grâce à cette conception légère et compacte, vous remarquerez à peine que le lecteur de carte est même connecté. L'ajout d'un lecteur de carte à une tablette est une façon pratique pour les photographes en déplacement d'afficher leurs photos prises avec leur appareil photo numérique sur un écran plus grand, dont la résolution est plus élevée.



## Étendez les capacités de votre smartphone ou de votre tablette


Ce lecteur de carte vous permet de connecter votre carte mémoire SD standard et Micro SD à votre appareil mobile OTG, ajoutant ainsi tout un éventail de possibilités d'extension à votre monde mobile. Grâce au lecteur de carte OTG, vous n'aurez plus besoin de compter sur l'appareil photo bas de gamme de votre téléphone pour partager des photos sur les médias sociaux. Prenez une vidéo ou des photos avec votre appareil photo numérique haut de gamme, insérez la carte mémoire dans votre smartphone et téléchargez instantanément vos photos ou vidéos sur Facebook, Twitter ou Instagram.



## Ajoutez un port USB 2.0 à votre smartphone ou votre tablette

Ce lecteur de carte comporte également un port USB 2.0 entièrement fonctionnel, qui vous permet de connecter vos appareils USB, comme une clé USB ou un clavier, à votre appareil mobile OTG. Il vous suffit de simplement connecter une source d'alimentation USB au port d'alimentation du lecteur de carte et de connecter votre appareil au port USB.

L'appareil FCREADU20TGB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.



### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Connectez la carte SD de votre appareil photo directement à votre tablette ou votre smartphone pour afficher vos photos
- Partagez le contenu de vos cartes SD en ligne au moyen de votre tablette ou de votre smartphone
- Connectez un appareil USB, comme un clavier ou une clé USB, à votre smartphone ou votre tablette

### Features

- Accédez rapidement et facilement à vos données stockées sur vos cartes SD ou Micro SD au moyen de votre tablette ou de votre smartphone
- Maximisez votre portabilité avec un lecteur de carte compact et léger, qui peut être directement connecté à votre tablette ou votre smartphone
- Étendez les capacités de votre tablette ou de votre smartphone en ajoutant un port USB 2.0 entièrement fonctionnel
- Installation plug-and-play
- Prise en charge des appareils compatibles USB OTG

<b>Matériel</b>	Warranty	2 Years
	ID du chipset	Genesys Logic - GL823U
	Interface	USB 2.0
	Type de bus	USB 2.0
<b>Performance</b>	Capacité max. de disque	Testé avec des cartes MSD jusqu'à 64 Go
	Prise en charge UASP	Non
	Type de carte mémoire	Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital) SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
	Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	Vitesse max. de transfert de données	480 Mbit/s
<b>Connecteur(s)</b>	Ports externes	1 - Slot SD/MMC Femelle Input 1 - MicroSD Femelle Input
	Types de connecteur	1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle Output
<b>Logiciel</b>	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
<b>Indicateurs</b>	Indicateurs lumineux	1 - OTG actif - vert 1 - Activité du slot SD ou Micro SD
<b>Alimentation</b>	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 5 % ~ 80 %
	Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.3 in [0.9 cm]
	Largeur du produit	1.2 in [29.5 mm]
	Longueur du produit	2.3 in [58 mm]
	Poids du produit	0.5 oz [13 g]
	Type de boîtier	Plastique
<b>Informations d'emballage</b>	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Package Length	6.7 in [17 cm]

	Package Width	5.6 in [14.2 cm]
	Poids brut	0.2 lb [0.1 kg]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Lecteur de carte mémoire Micro USB OTG 1 - Guide de démarrage rapide
	Installation du disque	Fixe
	Nombre de disques	1

Product appearance and specifications are subject to change without notice.