

Lettores Multischede per cellulari / dispositivi mobili micro USB OTG - Lettore schede SD e micro SD

Product ID: FCREADU2OTGB



Questo lettore per schede OTG consente di montare rapidamente le schede SD™ e MicroSD™ al tablet o smartphone dotato di OTG. Questo lettore di schede è compatibile con qualsiasi dispositivo mobile dotato di OTG quali, ad esempio, i dispositivi mobili Samsung Galaxy™, Sony Xperia™, HTC® e altri tablet e smartphone dotati di Micro USB.

Questo lettore di schede compatto consente di massimizzare la portabilità

Il lettore di schede OTG presenta un design sottile che si monta direttamente alla porta Micro USB dello smartphone o del tablet. Il design privo di dongle o cavo assicura che il lettore di schede collegato non venga trascinato o che impedisca di utilizzare il dispositivo mobile. Grazie al design leggero e compatto, il lettore di schede ha un aspetto discreto anche quando è collegato. L'aggiunta di un lettore di schede al tablet è un'ottima soluzione per i fotografi in viaggio che desiderano controllare le foto scattate con la fotocamera digitale utilizzando uno schermo più ampio con una risoluzione maggiore.



Consente di espandere le capacità di smartphone o tablet


Il lettore di schede consente di collegare la scheda di memoria Micro SD e SD standard al dispositivo mobile dotato di OTG, aprendo le porte a un livello completamente nuovo di possibilità di espansione del mondo mobile. Grazie al lettore di schede OTG, non sarà più necessario affidarsi alla fotocamera di bassa qualità del cellulare per condividere video e immagini sui social, basterà registrare video o foto con la fotocamera digitale di livello superiore, accedere alla scheda di memoria nello smartphone e caricare immediatamente foto o video su Facebook, Twitter o Instagram.



Consente di aggiungere una porta USB 2.0 a smartphone o tablet

Il lettore di schede presenta inoltre una porta USB 2.0 completamente funzionante che consente di collegare dispositivi USB, quali unità flash USB o tastiere al dispositivo mobile dotato di OTG. Consente di collegare con facilità una sorgente di alimentazione USB alla porta di alimentazione del lettore di schede e collegare il dispositivo alla porta USB.

FCREADU20TGB è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente di collegare la scheda SD dalla fotocamera direttamente al tablet o allo smartphone per visualizzare le fotografie
- Consente la condivisione online dei contenuti da qualsiasi scheda SD utilizzando il tablet o lo smartphone
- Consente di collegare un dispositivo USB quale, ad esempio, una tastiera o un'unità flash allo smartphone o al tablet

Features

- Consente di accedere in modo semplice e rapido ai dati archiviati su schede SD o Micro SD utilizzando il tablet o lo smartphone
- Consente di massimizzare la portabilità grazie al lettore per schede compatto e leggero che si collega direttamente al tablet o allo smartphone
- Consente di espandere le capacità del tablet o dello smartphone aggiungendo una porta USB 2.0 completamente funzionante
- Installazione Plug-and-Play
- Supporto di dispositivi dotati di USB OTG (On the Go, da viaggio)

Hardware	Warranty	2 Years
	ID chipset	Genesys Logic - GL823U
	Interfaccia	USB 2.0
	Tipo bus	USB 2.0
Prestazioni	Capacità max unità	Testato con schede MSD fino a 64 GB
	Massima velocità di trasferimento dati	480 Mbps
	Supporto UASP	No
	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	Tipo memoria multimediale	Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital) SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale)
Connettore/i	Porte esterne	1 - Slot SD/MMC Femmina Input 1 - MicroSD Femmina Input
	Tipo/i connettori	1 - USB micro-B (5 pin) Maschio Output
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori	Indicatori LED	1 - OTG attivo - Verde 1 - Attività slot SD o Micro SD
	Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	5% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.3 in [8.5 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	1.2 in [29.5 mm]
	Lunghezza prodotto	2.3 in [58 mm]
	Peso prodotto	0.5 oz [13 g]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	0.2 lb [0.1 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Lettore per schede di memoria Micro USB OTG 1 - Guida di avvio rapido

Installazione unità	Fisso
Numero di unità	1

Product appearance and specifications are subject to change without notice.