

1m Multimode 62,5/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - ST

Product ID: FIBLCST1



Das 1 Meter lange Multimodus 62,5/125-Duplex-Faseroptik-Patchkabel FIBLCST1 ist an einem Ende mit einem LC-Stecker und am anderen Ende mit einem ST-Stecker für die erforderliche Verbindung zwischen Faseroptik-Netzwerkgeräten in Hochgeschwindigkeitsnetzwerken über große Entfernungen versehen.

Dieses LC-ST-Patchkabel ist mit einer schwer entflammaren LSZH-Schicht (wenig Rauch, kein Halogen) ummantelt, um minimale Rauchentwicklung, Giftigkeit und Korrosion bei starker Hitze durch einen Brand zu gewährleisten. Daher ist es hervorragend für den Einsatz in der Industrie, in zentralen Büros und Schulen ebenso wie Wohnungen geeignet, wo entsprechende Bauvorschriften zu beachten sind.

Jedes einzelne unserer Duplex-Multimodus-Faseroptik-Patchkabel wurde auf die zulässigen Grenzwerte für optischen Einfügungsverlust getestet, um seine Kompatibilität und hundertprozentige Zuverlässigkeit zu bestätigen.

Dank lebenslanger Garantie sorgen unsere LC-ST-Multimodus-Faseroptik-Patchkabel für dauerhaft zuverlässige und erstklassige Leistung.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideale Lösung für Datenanwendungen, für die Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit erforderlich ist
- Breitbandssysteme
- Telekommunikation/Datenkommunikation
- Zur Verwendung in Netzwerken mit großen Entfernungen und geschäftskritischen Daten

Features

- Dämpfungsverlust entspricht oder übertrifft Industrienormen
- LSZH-Kabelummantelung (wenig Rauch, kein Halogen)
- Immun gegenüber elektrischen Interferenzen

Hardware	Warranty	Lifetime
	Faseroptikgröße	62.5/125
	Feuerwiderstandsklasse	LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen)
Leistung	Faseroptikklassifizierung	OM1
	Faseroptiktyp	Multimodus
	Kabelnennwerte	1Gbps / 10Gbps
	Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - Faseroptik LC Stecker
	Steckverbinder B	1 - Faseroptik ST Stecker
Umwelt	Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Orange
	Kabellänge	3.3 ft [1 m]
	Produktgewicht	1 oz [27 g]
	Produktlänge	3.3 ft [1 m]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	1.3 oz [36 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 1 m Multimodus 62,5/125-Duplex-Faseroptik-Patchkabel LC-ST

Product appearance and specifications are subject to change without notice.