


Support mural pour télévision à écran plat de 32 po à 75 po - Pour TV LCD, LED ou Plasma

Product ID: FLATPNLWALL



Optimisez l'espace et créez un impressionnant affichage grâce à ce support mural dédié aux téléviseurs à écran plat et aux moniteurs grand format. Ce support mural robuste vous permet de fixer solidement un téléviseur de 32 po à 75 po (81 cm à 190,5 cm) compatible avec le support VESA et de régler facilement son inclinaison pour un angle de vue confortable.



Idéal pour une salle de conférence ou un affichage numérique

Montez votre téléviseur à écran plat à un emplacement pratique pour vos visiteurs, clients et employés, tout en optimisant l'espace. Ce support mural est idéal pour équiper les salles de conférence, les salons et autres lieux d'accueil d'un téléviseur à écran plat grand format ou d'un affichage numérique, en toute sécurité. Ce support mural robuste peut accueillir un téléviseur à écran plat grand format de 32 po à 75 po (81 cm à 190,5 cm) et d'un poids maximal de 75 kg.

Inclinez votre écran pour obtenir l'angle de visionnement idéal

Le support mural pour téléviseur vous permet d'orienter l'écran vers votre public. Grâce à l'inclinaison, vous pouvez installer votre téléviseur plus haut ou plus bas que la ligne des yeux, sans pour autant affecter le confort de vision. Les boutons de réglage de l'inclinaison vous permettent d'ajuster facilement votre téléviseur pour obtenir l'angle de vue idéal.



Installation simple et sécurisée

La suspension par crochets du support mural pour téléviseur facilite son installation. Fixez simplement les supports verticaux, avec crochets intégrés, au panneau arrière de votre téléviseur. Une fois les supports fixés, vous pouvez suspendre votre téléviseur au support mural en toute sécurité. La gestion des câbles vous permet de dissimuler ces derniers.

Le support mural FLATPNLWALL bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Montez solidement et en toute sécurité un téléviseur au mur
- Informez et divertissez vos invités en continu
- Idéal pour les halls de réception, les salles de conférence, les salles de classe et les espaces de réunion
- Optimisez l'espace de votre home cinéma ou de votre salon

Features

- Économisez de l'espace grâce à ce support mural pour téléviseurs à écran plat de 32 po à 75 po
- Inclinez votre télévision vers le haut ou vers le bas (de +15/ 15°) pour un angle de vue confortable
- Ce support mural en acier robuste pour téléviseur supporte jusqu'à 75 kg
- S'adapte aux téléviseurs incurvés avec support VESA
- La suspension par crochets simplifie l'installation des téléviseurs compatibles VESA

Matériel	Warranty	5 Years
	Fixation sur le mur	Oui
	Minimum Profile from Wall	3.3 in [83 mm]
	Nombre d'écrans pris en charge	1
	Options de fixation	Support mural
	Trous de fixation VESA	200x200 mm
		300x300 mm
		400x200 mm
400x400 mm		
600x400 mm		
700x400 mm		
Performance	Anti-theft	Non
	Capacité de poids	165.8 lb [75 kg]
	Fits Curved Display	Oui
	Inclinaison	+ 15° / - 15°
	Taille maximale de l'écran	75"
	Taille minimale de l'écran	32"
	Video Wall	Non
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	19.7 in [50 cm]
	Hauteur interne	19.7 in [500 mm]
	Largeur du produit	3.3 in [83 mm]
	Largeur interne	31.9 in [810 mm]
	Longueur du produit	31.9 in [81 cm]
	Poids du produit	8.5 lb [3.8 kg]
	Profondeur interne	3.3 in [83 mm]
	Type de boîtier	Acier
Informations d'emballage	Package Height	3.5 in [89 mm]
	Package Length	32.9 in [83.5 cm]
	Package Width	9.4 in [23.8 cm]

	Poids brut	10.7 lb [4.9 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Plaque murale 1 - Support de gauche 1 - Support de droite 1 - Clé Allen 4 - Vis M5 x 14 mm 4 - Vis M6 x 14 mm 4 - Vis M8 x 30 mm 4 - Vis M6 x 30 mm 4 - Vis M8 x 50 mm 4 - Rondelles 8 - Entretoises courtes 8 - Entretoises longues 6 - Vis 6,3 x 55 mm 6 - Vis d'ancrage à béton 6 - Rondelles plates 1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.