

Support plafond pour télévision à écran plat de 32 po à 70 po - Pour TV LCD, LED ou Plasma

Product ID: FLATPNLCEIL



Ce support plafond pour téléviseur accueille des téléviseurs de 32 po à 75 po (81 cm à 190,5 cm) compatibles avec le support VESA et supporte une charge allant jusqu'à 50 kg. Il vous permet d'optimiser l'espace au mur et au sol en suspendant votre téléviseur à écran plat LCD, LED ou plasma au plafond à un emplacement idéal.

Le support de plafond est idéal pour les salles de conférences, les halls de réception, les halls d'entrée, les restaurants, les bars et autres espaces de réunion.



Hauteur ajustable

Grâce à son tube télescopique, le support pour téléviseur vous permet de suspendre un écran à la distance désirée du plafond. Il est parfaitement adapté à différentes hauteurs de plafond. Le tube en acier est extensible de 1 m à 1,5 m, avec une capacité d'élévation totale (extension vers le haut) de 50 cm.

Pivote pour s'adapter à votre plafond

Le support de plafond pour écran plat s'adapte à une large variété de plafonds. Vous pouvez pivoter le téléviseur pour que l'installation s'adapte à pratiquement tout type de plafond, y compris ceux en pente (avec une inclinaison maximale de 60°) et les plafonds à deux niveaux ou horizontaux (plats).

Visibilité optimale dans toutes les directions

Vous pouvez régler la position de votre téléviseur pour trouver un angle de visionnage confortable, en l'inclinant vers les spectateurs jusqu'à 25° pour leur offrir une visibilité optimale. De plus, le support entièrement mobile vous permet de faire pivoter votre écran de +180/-180 autour du tube, sans aucun outil.



Support avec suspension par crochets

Fixez simplement les supports verticaux fournis, avec crochets intégrés, au panneau arrière de votre téléviseur. Une fois fixés, suspendez votre téléviseur au support de plafond en toute sécurité. Les réglages à niveau à bulle prédéfinis garantissent le positionnement idéal de l'écran une fois suspendu.

Le modèle FLATPNLCEIL bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Fixation d'un téléviseur à écran plat au plafond pour garantir un confort visuel
- Idéal pour les salles de conférence, les halls de réception, les halls d'entrée, les espaces de réunion et les salles de classe
- Informez et divertissez vos invités en continu

Features

- Gagnez de la place en suspendant au plafond votre téléviseur à écran plat de 81 cm à 190,5 cm (32 po à 75 po)
- Extension min./max. de la longueur du tube de 1060 mm à 1560 mm
- Le support de plafond pour téléviseur pivote de +60/-60° pour s'adapter à différentes inclinaisons ou hauteurs de plafond
- Le support entièrement mobile vous permet de faire pivoter l'écran de +180/-180° autour du tube et de l'incliner de 25° vers le bas, sans aucun outil
- Le support en acier robuste supporte des téléviseurs pouvant peser jusqu'à 50 kg
- Installation facile, grâce à un support avec suspension par crochets

Matériel	Warranty	5 Years
	Fixation sur le mur	Non
	Gestion de câbles	Oui
	Nombre d'écrans pris en charge	1
	Options de fixation	Support plafond
	Trous de fixation VESA	200x200 mm
		300x300 mm
400x200 mm		
400x400 mm		
600x400 mm		
Performance	Anti-theft	Non
	Capacité de poids	110.5 lb [50 kg]
	Fits Curved Display	Oui
	Hauteur maximale	61.4 in [1560 mm]
	Inclinaison	+0° / -25°
	Minimum Height	41.7 in [1060 mm]
	Réglage de la hauteur	Oui
	Rotatif/pivotant	+/- 180°
	Rotation de l'écran	360°
	Taille maximale de l'écran	75"
	Taille minimale de l'écran	32"
	Video Wall	Non
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	70 in [177.8 cm]
	Largeur du produit	5.5 in [14 cm]
	Longueur du produit	26.8 in [68 cm]
	Poids du produit	13.2 lb [6 kg]
Informations d'emballage	Package Height	5.7 in [14.6 cm]
	Package Length	37.1 in [94.2 cm]
	Package Width	12.3 in [31.2 cm]

	Poids brut	17.3 lb [7.8 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	<ul style="list-style-type: none"> 1 - Support de plafond et poteau 1 - Poteau d'extension 2 - Supports verticaux 1 - Support horizontal 2 - Boulons 2 - Écrous 1 - Clé de 13 1 - Clé Allen M5 1 - Modèle de montage 4 - Vis M5 x 14 mm 4 - Vis M6 x 14 mm 4 - Vis M8 x 30 mm 4 - Vis M6 x 30 mm 4 - Vis M8 x 50 mm 4 - Rondelles 8 - Entretoises courtes 8 - Entretoises longues 4 - Vis 6,3 x 55 mm 4 - Vis d'ancrage à béton 4 - Rondelles plates 1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.