

# Double support de plafond pour TVs dos à dos avec poteau réglable

Product ID: FPCEILBTB



Créez un affichage numérique impressionnant et efficace avec ce support de plafond pour téléviseur qui suspend deux téléviseurs de 32 po à 75 po dos à dos. Idéal pour les espaces ouverts dans le commerce de détail, l'hôtellerie, les restaurants et bien d'autres secteurs, le support double écran offre un moyen polyvalent d'informer les clients et de doubler l'audience qui regarde votre contenu.

## Support pour téléviseurs dos à dos

Le support double écran permet de monter deux téléviseurs à écran plat dos à dos, en position paysage. Le support en acier prend en charge les écrans compatibles avec supports VESA jusqu'à 600 x 400 mm avec une capacité de 45 kg par écran.

## **Hauteur ajustable**

Avec son poteau télescopique, le support de plafond pour téléviseur vous permet de suspendre deux écrans à la distance désirée à partir du plafond, tout en étant compatible avec plusieurs hauteurs de plafond. Le support pour téléviseur monté sur poteau est extensible de 1,06 m à 1,56 m, avec une capacité d'élévation totale (extension vers le haut) de 500 mm.

## **Réglage facile de l'écran**

Pour une visibilité optimale, le support vous permet de faire pivoter l'écran de +/-180 degrés autour du poteau. Son inclinaison libre vous permet de régler l'angle d'inclinaison de +5/-20 degrés.

## **Pivote pour s'adapter à votre plafond**

Le support de plafond double écran est conçu pour s'adapter à toute une variété de plafonds. Faites pivoter le support pour téléviseur pour que l'installation s'adapte à pratiquement tout type de plafond, y compris ceux en pente (avec une inclinaison maximale de 60°) et les plafonds horizontaux (plats).

## **Installation et gestion des câbles simplifiées**

Le support de plafond permet une installation facile grâce à sa suspension par crochets. Vous pouvez dissimuler les câbles grâce aux voies prévues à cet effet.

Le modèle FPCEILBTB bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Installez des téléviseurs dos à dos dans les secteurs de la vente au détail, des soins de santé, de l'hôtellerie et bien d'autres
- Informez et divertissez vos invités en continu
- Idéal pour l'affichage numérique, les tableaux d'affichage et d'autres applications

### Features

- Économisez de l'espace avec ce support de plafond pour téléviseur qui suspend deux téléviseurs de 32 po à 75 po dos à dos
- Réglage en hauteur facile grâce à l'extension de longueur min./max. de 1,06 m à 1,56 m
- Le support de plafond flexible pour téléviseur pivote à +/- 60° pour s'adapter à différentes inclinaisons ou hauteurs de plafond
- Faites pivoter l'écran de +180°/-180° autour du poteau et inclinez de +5°/-20°
- Support en acier soutenant jusqu'à 45 kg par écran

<b>Matériel</b>	Warranty	5 Years
	Fixation sur le mur	Non
	Gestion de câbles	Oui
	Nombre d'écrans pris en charge	2
	Options de fixation	Support plafond
	Trous de fixation VESA	200x200 mm
		300x300 mm
400x200 mm		
400x400 mm		
600x400 mm		
<b>Performance</b>	Anti-theft	Non
	Capacité de poids	99.5 lb [45 kg]
	Fits Curved Display	Oui
	Hauteur maximale	61.4 in [1560 mm]
	Inclinaison	+5° / -20°
	Minimum Height	41.7 in [1060 mm]
	Réglage de la hauteur	Oui
	Rotatif/pivotant	+/- 180°
	Rotation de l'écran	360°
	Taille maximale de l'écran	75"
	Taille minimale de l'écran	32"
	Video Wall	Non
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	32.9 in [83.5 cm]
	Largeur du produit	6.5 in [16.5 cm]
	Longueur du produit	26.8 in [68 cm]
	Poids du produit	21.7 lb [9.8 kg]
	Type de boîtier	Acier
<b>Informations d'emballage</b>	Package Height	5.7 in [14.5 cm]
	Package Length	36.8 in [93.5 cm]

	Package Width	12.2 in [31 cm]
	Poids brut	24 lb [10.8 kg]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Poteau supérieure (avec fixation au plafond)</li> <li>1 - Poteau inférieur</li> <li>1 - Support pour téléviseur</li> <li>4 - Supports verticaux</li> <li>2 - Supports horizontaux</li> <li>2 - Vis M5 x 55</li> <li>2 - Écrous</li> <li>8 - Vis M5 x 14</li> <li>8 - Vis M6 x 14</li> <li>8 - Vis M6 x 30</li> <li>8 - Vis M8 x 30</li> <li>8 - Vis M8 x 50</li> <li>8 - Rondelles rectangulaires</li> <li>4 - Rondelles</li> <li>16 - Petites entretoises</li> <li>16 - Grandes entretoises</li> <li>4 - Vis de montage pour plafond</li> <li>4 - Vis d'ancrage à béton</li> <li>1 - Clé</li> <li>1 - Clé hexagonale</li> <li>1 - Modèle de montage</li> <li>1 - Manuel d'utilisation</li> </ul>

Product appearance and specifications are subject to change without notice.