

Hub USB 3.0 a 4 porte - 4x USB-A con Switch On/Off Individuale

Product ID: HB30A4AIB



Questo hub USB 3.0 portatile consente di aggiungere con facilità quattro porte USB 3.0 Type-A a un computer laptop ed è dotato di interruttori di alimentazione singoli per risparmiare energia. È sufficiente inserirlo nella porta USB Type-A del laptop. Inoltre, è alimentato tramite bus per la massima portabilità.

Possibilità di collegare gli attuali dispositivi USB

Consente di utilizzare gli attuali dispositivi USB 3.0 come unità flash, mouse, tastiera e dischi rigidi esterni. L'hub USB 3.0 a 4 porte consente di espandere la porta USB Type-A del computer trasformandola in 4 porte USB 3.0 (Type-A) ed è retrocompatibile con i precedenti dispositivi USB 2.0. Lo standard USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1.

Interruttori di accensione/spegnimento singoli

Ogni porta dell'hub USB 3.0 è dotata di un proprio interruttore di alimentazione che consente di spegnere i dispositivi quando non vengono utilizzati. In questo modo è possibile gestire meglio il consumo energetico dei dispositivi USB, senza dover scollegare fisicamente il singolo dispositivo o cavo.

Portabilità semplificata

Grazie al suo design compatto e leggero, questo hub è l'ideale per l'uso portatile. È inoltre alimentato tramite bus senza bisogno di un adattatore di alimentazione esterno. Si può quindi viaggiare con un peso minore con pochi cavi da portare con sé.

Plug-and-play

L'hub USB 3.0 a 4 porte si installa automaticamente una volta collegato al computer laptop e consente di essere operativi in pochi secondi.

Il prodotto HB30A4AIB è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Hub da viaggio per collegare i dispositivi USB
- Spegnimento delle porte inutilizzate quando si utilizzano apparecchiature USB ad alto consumo energetico
- Perfetto per gli uffici, hot-desk, home office ambienti BYOD (Bring-Your-Own-Device)

Features

- Quattro porte USB 3.0 (Type-A) in più per i computer Mac, Windows®, Linux® o altri laptop grazie a questo hub USB 3.0
- Interruttori di accensione/spegnimento per ogni porta USB per risparmiare energia
- Alimentato tramite bus USB, non richiede alimentazione esterna
- Design compatto e portatile con cavo collegato 25 cm
- Consente di risparmiare tempo grazie all'installazione plug-and-play

Hardware	Warranty	2 Years
	Connessione host USB-C	No
	ID chipset	VIA/VLI - VL817
	Interfaccia	USB 3.0
	Porta(e) di ricarica rapida	No
	Porta(e) per dispositivi USB-C	No
	Porte	4
	Standard del settore	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
	Tipo bus	USB 3.0
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
	Supporto UASP	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i	Tipo/i connettori	4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
	Software	Compatibilità con sistemi operativi
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB Type-A disponibile - USB 3.0 (5 Gbps)
		La potenza in uscita totale di HB30A4AIB è basata sulla potenza in entrata ed è condivisa tra tutte le porte downstream.
Indicatori	Indicatori LED	4 - Alimentazione porta
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	20~80% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.8 in [1.9 cm]
	Fattore di forma	Compatto
	Larghezza prodotto	1.4 in [34.9 mm]
	Lunghezza cavo	9.8 in [250 mm]
	Lunghezza prodotto	3.3 in [85 mm]

	Peso prodotto	1.5 oz [43 g]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Package Length	5.6 in [14.2 cm]
	Package Width	6.7 in [17 cm]
	Peso spedizione (confezione)	3.8 oz [107 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - hub
		1 - guida di avvio rapido

Product appearance and specifications are subject to change without notice.