

Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A

Product ID: HB30C3A1CFB



El concentrador USB 3.0 de 4 puertos permite la conexión tanto de periféricos USB-C™ como USB-A a su computador portátil o Chromebook™ a través de un solo puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3.

El concentrador resulta ideal para casi todos los computadores portátiles equipados con USB-C, como Dell™ Latitude 11 5000 2-in-1 y Dell XPS 12.



Prepárese para disfrutar de la tecnología USB-C

Este concentrador USB 3.1 Gen 1 le permite ampliar sus opciones de conexión USB mediante el puerto USB-C de su computador. Ofrece un puerto USB-C y tres puertos USB-A, lo cual permite conectar dispositivos USB convencionales y, al mismo tiempo, conectar en el futuro los dispositivos USB Type-C cuya popularidad va en aumento.

El conector integrado USB Type-C de fácil uso tiene un tamaño pequeño y es reversible, lo cual facilita su inserción. Puede conectar el enchufe con cualquiera de sus caras hacia arriba, lo cual significa que hay menor riesgo de dañar los puertos (por insertar mal el enchufe) y menos frustración.

Agregue puertos USB a su computador portátil, donde quiera que lo lleve

Gracias a su diseño compacto y de peso ligero, este concentrador con alimentación por USB está ideado para facilitar la movilidad. Se puede llevar cómodamente en su bolsa de transporte, a fin de ampliar la conectividad al viajar o desplazarse.

Además, este versátil concentrador USB ocupa un espacio mínimo en el escritorio, así que se puede utilizar al trabajar en entornos de oficinas compartidas o BYOD (Trae tu propio dispositivo).

Ahorre tiempo y dinero

Evite las molestias y los gastos que supone adquirir nuevos periféricos, gracias a este concentrador USB 3.0, que puede utilizar con sus dispositivos USB 3.0 y 2.0. Este concentrador con alimentación por bus se instala en cuestión de segundos, sin que se requieran controladores ni software adicionales, además de que es compatible con prácticamente cualquier sistema operativo.

El concentrador HB30C3A1CFB está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Lleve el concentrador cuando viaje, a fin de poder conectar prácticamente cualquier periférico USB donde quiera que vaya
- Aproveche al máximo el puerto USB-C de su MacBook u ordenador portátil al trabajar en modo BYOD (Trae tu propio dispositivo), para ampliar sus posibilidades de conexión de datos
- Instale en entornos de oficina compartida para proporcionar acceso a un concentrador USB para varios dispositivos

Features

- Amplíe la conectividad de su computador equipado con USB-C
- Lleve su concentrador con alimentación por USB a cualquier lugar, gracias a su diseño portátil y de peso ligero
- Agregue puertos tanto USB-C, como USB-A a su MacBook, Chromebook u computador equipado con un puerto USB Type-C
- Compatible con puerto de datos Thunderbolt 3
- Fácil y sencilla instalación, gracias a la amplia compatibilidad con diversos sistemas operativos, sin necesidad de controladores adicionales
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1
- Compatible con USB 3.0 y tasas de transferencia de datos de hasta 5Gbps
- Soporta Plug and Play e Intercambio en Caliente (Hot-Swap)

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	4
	Conexión anfitrión USB-C	Sí
	Estándares Industriales	USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
	ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3523-S
	Interfaz	USB 3.0
	Puerto(s) de carga rápida	No
	Puerto(s) de dispositivos USB-C	Sí
	Tipo de Bus	USB 3.0
Rendimiento	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)
Software	Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos	Nota	Todos los puertos son compatibles con adaptadores de vídeo basados en USB, incluido el puerto USB-C. El concentrador no es compatible con el modo alternativo DisplayPort™: soporte para vídeo nativo no basado en USB a través del puerto USB Type-C. El concentrador no es compatible con el modo Alt(ernativo) de DisplayPort ni la alimentación por USB.
	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB Type-C disponible - USB 3.0 (5Gbps)
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Humedad	HR de 0% a 90% (sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
	Ancho del Producto	1.6 in [40 mm]
	Color	Negro

	Factor de forma	Compacto
	Longitud del Cable	4.5 in [114 mm]
	Longitud del Producto	3 in [75 mm]
	Peso del Producto	1.1 oz [32 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Altura de la Caja	1.7 in [42 mm]
	Ancho de la Caja	5.2 in [13.3 cm]
	Longitud de la Caja	6.4 in [16.3 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.6 oz [102 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB 3.0

Product appearance and specifications are subject to change without notice.