

Hub USB-C à 7 ports avec alimentation externe - USB Type-C vers 5x USB A et 2x USB-C - USB 3.0

Product ID: HB30C5A2CSC



Ce hub USB-C™ transforme le port USB Type-C™ ou port Thunderbolt™ 3 de votre ordinateur portable ou de bureau en quatre ports USB-A standard, un port de charge rapide USB-A et deux ports USB-C. Vous pouvez également étendre la portée de vos appareils USB en utilisant ce hub comme répéteur intermédiaire.

Connectez plus d'appareils rapidement et facilement

Le hub USB 7 ports permet d'accéder facilement aux ports. La longueur étendue du câble offre la flexibilité nécessaire pour placer votre hub et vos appareils USB où vous le souhaitez, afin d'aménager un espace de travail confortable et bien organisé. Les ports sont suffisamment éloignés les uns des autres pour brancher ou débrancher facilement vos appareils USB, sans avoir à déconnecter d'autres appareils des ports voisins.

Grâce aux ports USB 3.0 supplémentaires, vous pouvez augmenter votre productivité et connecter plus de périphériques à votre ordinateur, ou éviter de devoir échanger les périphériques connectés à votre ordinateur portable à cause d'un nombre de ports limité.

Le hub vous permet de prolonger la durée de vie de vos appareils USB 3.0 actuels tout en profitant des nouveaux appareils USB-C.

Chargez et synchronisez vos appareils mobiles

Le port de charge rapide du hub vous garantit que votre smartphone ou votre tablette soient complètement rechargés et prêts à servir à tout moment. Vous pouvez également synchroniser votre appareil et y accéder pendant qu'il se recharge. Le port de charge USB-A prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2.

Le modèle HB30C5A2CSC bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Optimisez et étendez les capacités de connexion de votre MacBook, Ultrabook™, ordinateur portable ou ordinateur de bureau
- Peut être déployé dans les espaces de bureau partagés pour offrir l'accès à un hub USB à plusieurs périphériques
- Connectez toute une variété de périphériques à la maison ou au bureau à partir d'une seule connexion USB 3.0

Features

- Le câble d'un mètre permet un positionnement flexible de votre hub et des appareils USB sur votre bureau
- Connectez jusqu'à sept périphériques USB 3.0 sur un seul port USB-C de votre ordinateur : deux appareils USB-C et cinq appareils USB-A
- Le port de charge et de synchronisation USB 3.0 peut charger votre appareil avec ou sans connexion hôte
- Tous les ports sont rétrocompatibles avec les appareils USB 2.0 et 1.1 plus anciens
- Prend en charge l'installation plug-and-play, l'échange à chaud et la connexion à chaud
- Tous les ports sont conformes à la norme USB 3.0 avec des vitesses de transfert des données jusqu'à 5 Gb/s
- Bouton d'alimentation marche/arrêt intégré

Matériel	Warranty	2 Years	
	Connexion hôte USB-C	Oui	
	ID du chipset	VIA/VLI - VL813	
	Interface	USB 3.0	
	Nombre de ports	7	
	Normes de l'industrie	Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2 Le port de charge USB-A fournit une alimentation de 1,5 A au maximum USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1	
	Port(s) appareil USB-C	Oui	
Performance	Type de bus	USB 3.0	
	Prise en charge UASP	Oui	
	Supported Charging Modes	Charging Downstream Port (CDP) Dedicated Charging Port (DCP)	
	Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)	
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s	
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s	
Connecteur(s)	Types de connecteur	4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle 2 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Femelle 1 - USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) Femelle 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Mâle	
	Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Indépendant(e) du système d'exploitation ; aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis
	Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Port USB Type-C disponible - USB 3.0 (5 Gb/s)
		Remarque	Les ports USB Type-C gèrent uniquement les données. La technologie USB 3.0 est également connue sous le nom d'USB 3.1 Gen 1. Cette norme de connectivité offre des vitesses pouvant atteindre 5 Gb/s. Ce hub ne prend pas en charge le DP Alt Mode ni la norme USB Power Delivery.
Indicateurs	Indicateurs lumineux	7 - Actif	
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus	
	Center Tip Polarity	Positif	
	Consommation électrique	48	

	Courant de sortie	4 A
	Courant d'entrée	1 A
	Tension de sortie	12 DC
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Type de prise	M
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0 % à 95 % (sans condensation) à 25 °C
	Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir et argent
	Hauteur du produit	0.9 in [2.4 cm]
	Largeur du produit	2.6 in [65 mm]
	Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
	Longueur du produit	5.9 in [14.9 cm]
	Poids du produit	5.3 oz [150 g]
	Type	Desktop
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Package Height	2 in [51 mm]
	Package Length	8.4 in [21.3 cm]
	Package Width	5.9 in [14.9 cm]
	Poids brut	19.4 oz [550 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Hub USB-C
		1 - Câble USB-C vers USB-B 1 m
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
		1 - Guide de démarrage rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.