

HDMI till DisplayPort-adapter - 4K 30 Hz

Product ID: HD2DP



Denna HDMI® till DisplayPort™-adapter låter dig ansluta en HDMI-kapabel videokälla som till exempel din bärbara dator, desktop, Blu-ray™-spelare eller kamera till en DisplayPort-skärm eller -projektor.

Bli mer produktiv

Den aktiva HDMI- till DisplayPort-adaptorn har plug-and-play-installation för problemfri konfigurering utan mjukvara eller drivenheter. Adaptorn strömsätts via en USB-port, vilket utesluter behovet av en extra strömadapter. Den är också mycket kompakt utformad och kräver därmed lite utrymme på din arbetsplats.

Med HDMI- till DP-adaptorn kan du koppla en andra skärm till din arbetsplats, vilket ger den extra skärmsplats du behöver för att göra många saker samtidigt och få mer gjort på kortare tid. Den ökar produktiviteten avsevärt och gör att du kan visa dokument, kalkylblad och webbsidor över flera skärmar.

Njut av Ultra HD-bildkvalitet

Med stöd för 4K vid 30 Hz får du en skarp och tydlig bildkvalitet som är fylligare och mer verklig än traditionell HD, och med mycket tydligare detaljer. Adaptern levererar Ultra HD-innehåll till din DisplayPort-skärm och stöder 7.1-kanals surroundljud.

Adaptern är bakåtkompatibel med skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra tillämpningar på arbetsplatsen.

HD2DP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Koppla din HDMI-dator till en DisplayPort-skärm
- Visa dokument, kalkylblad och webbsidor över flera skärmar
- Designa och redigera grafiska filer på din DP-skärm med hjälp av HDMI-utgången på din dator
- Redigera och visa post-produktionsvideo på en 4K-skärm
- Visa kamerafilm från din HDMI-källa på en DisplayPort-skärm

Features

- Ger en kompakt lösning med plug-and-play-installation
- Öka din produktivitet genom att ansluta en extra skärm till din bärbara dator
- Du erhåller enastående bildkvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till Ultra HD 4K
- Bakåtkompatibel med skärmar som stöder Full HD 1920x1200
- Strömförsörjd via USB - ingen anslutning av enheter eller strömadaptrar krävs

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Adaptrar
	Audio	Ja
	AV-ingång	HDMI
	AV-utgång	DisplayPort
	Chipset-ID	MegaChips - STDP2600
Prestanda	Audio-specifikationer	7.1 surroundljud
	Maximal digital upplösning	3840 x2160
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	3840 X 2160 at 30 Hz 1920x1200 1920x1080 (1080p) at 120 Hz 1280x720 (720p)
Kontakt(er)	Connector A	1 - HDMI (19-stifts) Hane Input
	Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts) Hona Output
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Adaptern stöder inte HDCP 2.2
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Luftfuktighet	20~95 % RH icke-kondenserande
Utseende	Färg	Svart
	Produktbredd	0.9 in [23 mm]
	Produkthöjd	0.5 in [13 mm]
	Produktlängd	10 in [255 mm]
	Produktvikt	1.3 oz [37 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	5 oz [141 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - HDMI till DisplayPort-adapter 1 - 1 m USB-förlängningskabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.